

KM 7373 FL

À induction, indép. de la cuisinière

avec une zone de cuisson Flex pour grande batterie de cuisine



- Sélection rapide par rangée de chiffres : ComfortSelect
- Quatre zones de cuisson dont une zone de cuisson Flex
- En largeur 800 mm pour une installation affleurante ou en saillie
- Communication avec la hotte aspirante – fonction auto Con@ctivity

Numéro EAN: 4002516732969 / Numéro de matériel: 12399970 / Ancien Numéro de matériel: 26737370CH

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant de la cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de batteries de cuisine	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson Flex
Diamètre en mm	Ø 110-210
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
Première zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 110-220
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2300
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 90-160
Puissance Booster max. en W	1850
Puissance max. en W	1400
Troisième zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	210x400
Puissance Booster max. en W	3700
Puissance max. en W	3000
Quatrième zone/zone de cuisson	
Position	Avant droite
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection des casseroles / de la taille des casseroles	•
Extension des zones de cuisson	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•

KM 7373 FL

À induction, indép. de la cuisinière
avec une zone de cuisson Flex pour grande batterie de cuisine




Numéro EAN: 4002516732969 / Numéro de matériel: 12399970 /
Ancien Numéro de matériel: 26737370CH

Arrêt automatique	•
Détection permanente des casseroles	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Fonction Minuterie	•
Efficacité et durabilité	
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	53
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	750
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	490
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	53
Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	780
Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	500
Poids en kg	11
Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	804
Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	524
Puissance de raccordement totale en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui


KM 7373 FL

À induction, indép. de la cuisinière

avec une zone de cuisson Flex pour grande batterie de cuisine



KM7373FL, KM7372FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7373FL, KM7372FL flush (Installation drawing)