

## H 2456 I ACTIVE

### Cuisinière

design moderne et PerfectClean, à combiner avec un plan de cuisson à induction.



- Écran à sept segments avec bouton escamotable – EasyControl
- Nettoyage facile : équipement PerfectClean
- Espace et flexibilité – enceinte de 76 l sur cinq niveaux
- Protège des brûlures – Façade plus froide
- Toujours à l'heure avec une gestion parfaite du temps – fonctions de minuterie

Numéro EAN: 4002516728627 / Numéro de matériel: 12401590 / Ancien Numéro de matériel: 22245622D

<b>Modèle</b>	
Couleur d'appareil	Noir obsid.
<b>Construction et design</b>	
Cuisinière encastrable	•
Boutons escamotables	•
<b>Avantages</b>	
Montée en température accélérée	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Décongélation	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de fonctionnement grill	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Écran	EasyControl
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Réglages individuels	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Enceinte de cuisson avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•
Porte CleanGlass	•
<b>Sécurité</b>	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
<b>Commande du plan de cuisson</b>	
Début de cuisson automatique	•
Combinaison avec plan de cuisson à induction	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte de cuisson	1 spot halogène

## H 2456 I ACTIVE

### Cuisinière

design moderne et PerfectClean, à combiner avec un plan de cuisson à induction.



Numéro EAN: 4002516728627 / Numéro de matériel: 12401590 /  
Ancien Numéro de matériel: 22245622D

Températures en °C	30-280
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	280
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	600
Hauteur de la niche max. en mm	600
Profondeur de la niche en mm	550
Dimensions (l x h x p) en mm	595 x 596 x 568
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	42,0
Puissance de raccordement totale en kW	10,90
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	3
Remplacer l'ampoule	Client
<b>Accessoires fournis</b>	
Tôle universelle avec PerfectClean	1
Grille de cuisson	1
Grilles de support amovibles (paire)	1

## H 2456 I ACTIVE

Cuisinière

design moderne et PerfectClean, à combiner avec un plan de cuisson à induction.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, installation drawings