

G 17790-60 SCVi AutoDos K20

Lave-vaisselle entièrement intégrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



- Design innovant et confort maximum – tiroir MultiFlex 3D+
- Communication simplissime avec l'appareil – Miele@home
- Ouverture auto. (en tapant 2 fois sur la porte) : Knock2open
- Eclairage parfait pour un chargement facile : BrilliantLight
- Flexibilité et placement en toute sécurité : panier MaxiComfort

Numéro EAN: 4002516736974 / Numéro de matériel: 12420840 /
Ancien Numéro de matériel: 21779062CH

Promotion anniversaire	
125 Gala Edition	•
Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Modèle	
Lave-vaisselle entièrement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Couleur du bandeau	Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage en texte clair sur une ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
AutoDos avec PowerDisk	•
Knock2open	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
BrilliantLight	•
Affichage du temps restant	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Contrôle de fonctionnement	Optique et sonore
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par cycle en litres	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 cycles en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
Séchage actif par condensation	•

G 17790-60 SCVi AutoDos K2O

Lave-vaisselle entièrement intégrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Numéro EAN: 4002516736974 / Numéro de matériel: 12420840 /

Ancien Numéro de matériel: 21779062CH

BrilliantGlassCare

•

Programmes de lavage

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatic

•

Intensif 75 °C

•

PowerWash

•

Fragile

•

Hygiène

•

SolarEco

•

Extra silencieux 37 dB(A)

•

Féculents/paella

•

Volumineux 65 °C

•

Entretien des appareils

•

Options de lavage

AutoDos

•

Programme Express

•

Propreté +

•

Séchage +

•

Aménagement des paniers

Rangement des couverts

Tiroir MultiFlex 3D

Support pour verres FlexCare

2

Support pour tasses FlexCare

1

Aménagement des paniers

MaxiComfort

Nombre de couverts

14

MultiClip

•

Sécurité

Système Waterproof

•

Affichage de contrôle du filtre

•

Sécurité enfants

•

Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm

600

Largeur maximale de la niche en mm

600

Hauteur minimale de la niche en mm

805

Hauteur maximale de la niche en mm

870

Profondeur de la niche en mm

550

Largeur de l'appareil en mm

598

Hauteur de l'appareil en mm

805

Profondeur de l'appareil en mm

550

Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en cm

116,5

Poids net en kg

48,0

Puissance de raccordement totale en kW

2,00

Tension en V

230

Protection par fusible en A

10

Nombre de phases

1

Norme de fréquence électrique

50

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm

1,50

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm

1,50

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

1,70

Poids minimal du panneau d'habillage en kg

4,0

Poids maximal du panneau d'habillage en kg

11,0

G 17790-60 SCVi AutoDos K20

Lave-vaisselle entièrement intégrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Numéro EAN: 4002516736974 / Numéro de matériel: 12420840 /
Ancien Numéro de matériel: 21779062CH

[rééquipement disponible auprès du service après-vente
pour min.] 7,0

[rééquipement disponible auprès du service après-vente
pour max.] 14,0

Remplacer l'ampoule Service après-vente

Langues d'affichage

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua
deutsch, english (GB),
español, français (FR),
italiano, nederlands,
português, türkçe

Accessoires fournis

1 x PowerDisk •

Bon pour 6 x PowerDisk •

G 17790-60 SCVi AutoDos K20

Lave-vaisselle entièrement intégrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)