

G 17980-60 SCVi AutoDos K2O

Lave-vaisselle entièrement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



- Confort, efficacité, durabilité – excellents résultats grâce au dosage auto
- Un miracle d'organisation – le tiroir Multiflex 3D offre encore plus de place
- Plus d'informations et mise en réseau moderne des appareils – Miele@home
- Une cuisine au design parfait grâce à l'ouverture automatique – Knock2open
- Commande tactile intuitive, rapide et claire – écran M Touch

Numéro EAN: 4002516736981 / Numéro de matériel: 12420850 / Ancien Numéro de matériel: 21798062CH

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
125 Gala Edition	•
Modèle	
Lave-vaisselle entièrement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Couleur du bandeau	Inoc CleanSteel/Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	M Touch Vi
Couleur de l'écran	Blanc
Multilingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
AutoDos avec PowerDisk	•
Knock2open	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
BrilliantLight	•
Affichage du temps restant	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Contrôle de fonctionnement	Optique et sonore
Rajout de vaisselle possible	•
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par cycle en litres	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 cycles en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•

G 17980-60 SCVi AutoDos K2O

Lave-vaisselle entièrement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



Numéro EAN: 4002516736981 / Numéro de matériel: 12420850 /

Ancien Numéro de matériel: 21798062CH

BrilliantGlassCare

•

Programmes de lavage

ECO

•

Automatic

•

ComfortWash 45 °C

•

Intensif 75 °C

•

PowerWash

•

ComfortWash+ 55 °C

•

Fragile

•

QuickPowerWash

•

Hygiène

•

SolarEco

•

Extra silencieux 37 dB(A)

•

Féculents/paella

•

Volumineux 65 °C

•

Entretien des appareils

•

Rinçage du sel

•

Options de lavage

AutoDos

•

BottleClean

•

Quick

•

IntenseZone

•

Propreté +

•

Séchage +

•

Aménagement des paniers

Rangement des couverts

Tiroir MultiFlex 3D

Support pour verres FlexCare

2

Support pour tasses FlexCare

1

Aménagement des paniers

MaxiComfort

Nombre de couverts

14

MultiClip

•

FlexCare Glass & Bottle

•

XL-Assist

•

StrawClean

•

Sécurité

Système Waterproof

•

Affichage de contrôle du filtre

•

Sécurité enfants

•

Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm

600

Largeur maximale de la niche en mm

600

Hauteur minimale de la niche en mm

805

Hauteur maximale de la niche en mm

870

Profondeur de la niche en mm

550

Largeur de l'appareil en mm

598

Hauteur de l'appareil en mm

805

Profondeur de l'appareil en mm

550

Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en cm

116,5

Poids net en kg

48,0

Puissance de raccordement totale en kW

2,00

Tension en V

230

G 17980-60 SCVi AutoDos K20

Lave-vaisselle entièrement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



Numéro EAN: 4002516736981 / Numéro de matériel: 12420850 /

Ancien Numéro de matériel: 21798062CH

Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	7,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	14,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

Langues d'affichage

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

Accessoires fournis

1 x PowerDisk

•

Bon pour 6 x PowerDisk

•

G 17980-60 SCVi AutoDos K20

Lave-vaisselle entièrement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)