

G 27715-60 SCi XXL AutoDos  
Lave-vaisselle intégrable XXL  
A | 41 dB | Tiroir à couverts | Paniers MaxiComfort | BrilliantLight | AutoDos



- Testé pour l'équivalent de 20 ans d'utilisation\*
- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de l'environnement
- Flexibilité maximale et aménagement des paniers Premium – paniers MaxiComfort
- Parfait éclairage pour charger la vaisselle dans l'obscurité – BrilliantLight
- Confort, efficacité, durabilité – excellents résultats grâce au dosage automatique du détergent par le PowerDisk
- Plus d'informations et mise en réseau moderne des appareils – Miele@home

\* Au cours de la phase de développement des séries de lave-vaisselle G 5000 et G 7000, Miele a testé les modèles et les organes électriques au cours de 5'600 cycles de lavage (= 280 cycles de lavage par an sur une période de 20 ans) dans différents programmes. En savoir plus : [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

Numéro EAN: 4002516737056 / Numéro de matériel: 12420930 /  
Ancien Numéro de matériel: 21771554CH

Informations générales	
Référence du modèle	G 27715-60 SCi XXL AutoDos
Numéro de matériel du fabricant	12420930
Numéro EAN	4002516737056
Catégorie marketing	Platinum
Modèle	
Lave-vaisselle intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Lave-vaisselle XXL	•
Design	
Couleur du bandeau	Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Panneau incliné
Type de commande	Softkeys
Écran	Affichage en texte clair sur une ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
AutoDos avec PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
BrilliantLight	•
Affichage du temps restant	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Témoin de fonctionnement	Réglage volume sonore, sonore, Écran
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par cycle en litres	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 cycles en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Consommation avec démarrage différé en W	0,90
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,90
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	41
EcoFeedback	•

G 27715-60 SCi XXL AutoDos  
Lave-vaisselle intégrable XXL

A | 41 dB | Tiroir à couverts | Paniers MaxiComfort | BrilliantLight | AutoDos



Numéro EAN: 4002516737056 / Numéro de matériel: 12420930 /

Ancien Numéro de matériel: 21771554CH

EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
<b>Qualité du résultat</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
Hygiène	•
SolarEco	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Féculents/paella	•
Volumineux 65 °C	•
Entretien des appareils	•
Rinçage du sel	•
<b>Options de lavage</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Propreté +	•
Séchage +	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir MultiFlex 3D
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	MaxiComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
<b>Sécurité</b>	
Système Waterproof	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Sécurité enfants	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur minimale de la niche en mm	600

G 27715-60 SCi XXL AutoDos

Lave-vaisselle intégrable XXL

A | 41 dB | Tiroir à couverts | Paniers MaxiComfort | BrilliantLight | AutoDos



Numéro EAN: 4002516737056 / Numéro de matériel: 12420930 /


Ancien Numéro de matériel: 21771554CH

Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	910
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en cm	120,5
Poids net en kg	49,2
Puissance de raccordement totale en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	3,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	6,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	15,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
1 x PowerDisk	•
Bon pour 6 x PowerDisk	•
<b>Langues d'affichage</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), italiano, nederlands, português, español, türkçe

G 27715-60 SCi XXL AutoDos

Lave-vaisselle intégrable XXL

A | 41 dB | Tiroir à couverts | Paniers MaxiComfort | BrilliantLight | AutoDos



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)