

G 27788-60 SCVi XXL AutoDos K2O FF  
Lave-vaisselle entièrement intégrable XXL  
jointure parfaite dans la cuisine grâce à FrontFit



- Confort, efficacité, durabilité – excellents résultats grâce au dosage auto
- Un miracle d'organisation – le tiroir Multiflex 3D offre encore plus de place
- Plus d'informations et mise en réseau moderne des appareils – Miele@home
- Une cuisine au design parfait grâce à l'ouverture automatique – Knock2open
- Parfait éclairage pour charger la vaisselle dans l'obscurité – BrilliantLight

Numéro EAN: 4002516737063 / Numéro de matériel: 12420940 /  
Ancien Numéro de matériel: 21778862CH

<b>Promotion anniversaire</b>	
Modèle anniversaire 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Modèle</b>	
Lave-vaisselle entièrement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Lave-vaisselle XXL	•
<b>Design</b>	
Couleur du bandeau	Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage en texte clair sur une ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
<b>Confort</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
AutoDos avec PowerDisk	•
Knock2open	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
BrilliantLight	•
Affichage du temps restant	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Contrôle de fonctionnement	Optique et sonore
Choix de la langue d'affichage	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par cycle en litres	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 cycles en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
<b>Qualité du résultat</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•

G 27788-60 SCVi XXL AutoDos K2O FF  
Lave-vaisselle entièrement intégrable XXL  
jointure parfaite dans la cuisine grâce à FrontFit



Numéro EAN: 4002516737063 / Numéro de matériel: 12420940 /  
Ancien Numéro de matériel: 21778862CH

BrilliantGlassCare	•
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Hygiène	•
SolarEco	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Féculents/paella	•
Volumineux 65 °C	•
Entretien des appareils	•
Rinçage du sel	•
<b>Options de lavage</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Propreté +	•
Séchage +	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir MultiFlex 3D
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
<b>Sécurité</b>	
Système Waterproof	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Sécurité enfants	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	910
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en cm	120,5
Poids net en kg	49,0
Puissance de raccordement totale en kW	2,00
Tension en V	230


G 27788-60 SCVi XXL AutoDos K2O FF  
Lave-vaisselle entièrement intégrable XXL  
jointure parfaite dans la cuisine grâce à FrontFit



Numéro EAN: 4002516737063 / Numéro de matériel: 12420940 /  
Ancien Numéro de matériel: 21778862CH

Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	12,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Langues d'affichage</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français, italiano, nederlands, portugês, türkçe
<b>Accessoires fournis</b>	
1 x PowerDisk	•
Bon pour 6 x PowerDisk	•

G 27788-60 SCVi XXL AutoDos K2O FF  
Lave-vaisselle entièrement intégrable XXL  
jointure parfaite dans la cuisine grâce à FrontFit



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing), front fit