

G 27795-60 SCVi XXL AutoDos K2O

Lave-vaisselle entièrement intégrable XXL

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



- Design innovant et confort maximum – tiroir MultiFlex 3D+
- Communication simplissime avec l'appareil – Miele@home
- Ouverture auto. (en tapant 2 fois sur la porte) : Knock2open
- Eclairage parfait pour un chargement facile : BrilliantLight
- Flexibilité et placement en toute sécurité : panier MaxiComfort

Numéro EAN: 4002516737070 / Numéro de matériel: 12420950 /
Ancien Numéro de matériel: 21779562CH

Promotion anniversaire	
125 Gala Edition	•
Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Modèle	
Lave-vaisselle entièrement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Lave-vaisselle XXL	•
Design	
Couleur du bandeau	Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage en texte clair sur une ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
AutoDos avec PowerDisk	•
Knock2open	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
BrilliantLight	•
Affichage du temps restant	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Contrôle de fonctionnement	Optique et sonore
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par cycle en litres	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 cycles en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•

G 27795-60 SCVi XXL AutoDos K2O

Lave-vaisselle entièrement intégrable XXL

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Numéro EAN: 4002516737070 / Numéro de matériel: 12420950 /

Ancien Numéro de matériel: 21779562CH

Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
Fragile	•
Hygiène	•
SolarEco	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Féculets/paella	•
Volumineux 65 °C	•
Entretien des appareils	•
Options de lavage	
AutoDos	•
Programme Express	•
Propreté +	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir MultiFlex 3D
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts	14
MultiClip	•
Sécurité	
Système Waterproof	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	910
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en cm	120,5
Poids net en kg	49,0
Puissance de raccordement totale en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4,0

G 27795-60 SCVi XXL AutoDos K2O

Lave-vaisselle entièrement intégrable XXL

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Numéro EAN: 4002516737070 / Numéro de matériel: 12420950 /

Ancien Numéro de matériel: 21779562CH

Poids maximal du panneau d'habillage en kg

12,0

Remplacer l'ampoule

Service après-vente

Langues d'affichage

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),
español, français (FR),
italiano, nederlands,
português, türkçe

Accessoires fournis


1 x PowerDisk

•

Bon pour 6 x PowerDisk

•

G 27795-60 SCVi XXL AutoDos K2O
Lave-vaisselle entièrement intégrable XXL
avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)