

## G 27985-60 SCVi XXL AutoDos K2O

Lave-vaisselle entièrement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



- Dosage automatique – AutoDos avec PowerDisk intégré
- Design innovant et confort maximum – tiroir MultiFlex 3D+
- Communication simplissime avec l'appareil – Miele@home
- Ouverture auto. (en tapant 2 fois sur la porte) : Knock2open
- Commande rapide par effleurement – écran M Touch

Numéro EAN: 4002516737094 / Numéro de matériel: 12420980 /  
Ancien Numéro de matériel: 21798562CH

<b>Promotion anniversaire</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Promotion anniversaire</b>	
Modèle anniversaire 125	•
<b>Modèle</b>	
Lave-vaisselle entièrement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Lave-vaisselle XXL	•
<b>Design</b>	
Couleur du bandeau	Inoc CleanSteell/Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	M Touch Vi
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
<b>Confort</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
AutoDos avec PowerDisk	•
Knock2open	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
BrilliantLight	•
Affichage du temps restant	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Contrôle de fonctionnement	Optique et sonore
Rajout de vaisselle possible	•
Choix de la langue d'affichage	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par cycle en litres	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 cycles en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
<b>Qualité du résultat</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•

G 27985-60 SCVi XXL AutoDos K2O

Lave-vaisselle entièrement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



Numéro EAN: 4002516737094 / Numéro de matériel: 12420980 /

Ancien Numéro de matériel: 21798562CH

Séchage Turbothermic à air pulsé	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
Fragile	•
Hygiène	•
SolarEco	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Féculents/paella	•
Volumineux 65 °C	•
Entretien des appareils	•
<b>Options de lavage</b>	
AutoDos	•
Programme Express	•
Propreté +	•
Séchage +	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir MultiFlex 3D
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts	14
MultiClip	•
<b>Sécurité</b>	
Système Waterproof	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Sécurité enfants	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	910
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en cm	120,5
Poids net en kg	49,0
Puissance de raccordement totale en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70

G 27985-60 SCVi XXL AutoDos K2O

Lave-vaisselle entièrement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



Numéro EAN: 4002516737094 / Numéro de matériel: 12420980 /

Ancien Numéro de matériel: 21798562CH

Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4,0
--	-----

Poids maximal du panneau d'habillage en kg	12,0
--	------

Remplacer l'ampoule	Service après-vente
---------------------	---------------------

### Langues d'affichage

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, portuguais, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

### Accessoires fournis


1 x PowerDisk	•
---------------	---

Bon pour 6 x PowerDisk	•
------------------------	---

G 27985-60 SCVi XXL AutoDos K2O

Lave-vaisselle entièrement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)