


APLW 882

Kit d'équipement ultérieur

contacts secs pour la commande de récepteurs externes de signal pour PLW 8636.



- Dix contacts sans potentiel (quatre entrées et six sorties)
- Pour des pompes externes, vannes, ventilateurs et systèmes de conduit circulaire
- Le montage est réalisé par le service après-vente

Numéro EAN: 4002516744597 / Numéro de matériel: 12426880 /
Ancien Numéro de matériel: 69688200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Composants	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Module de raccordement avec contacts hors tension	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	74
Dimension extérieure, largeur brute en mm	327
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	463
Poids net en kg	0,96
Poids brut en kg	1,33