

K 4323 DD

Réfrigérateur à pose libre

avec DailyFresh, DynaCool et ComfortClean dans un design sans poignée.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Répart. homogène de temp. dans tout l'espace réfrigéré – DynaCool
- Nett. balconnets de contreporte au lave-vaisselle – ComfortClean
- Design sans poignée grâce à la moulure de poignée intégrée
- Plus d'espace intérieur pour les objets volumineux – ComfortSize

Numéro EAN: 4002516742050 / Numéro de matériel: 12430780 /

Ancien Numéro de matériel: 36432344EU1

Catégorie d'appareil	
Réfrigérateur	•
Modèle	
Appareil à pose libre	•
Butée de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Design	
Couleur de boîtier	Blanc
Couleur de la façade de l'appareil	Blanc
Confort d'utilisation	
Éclairage zone de réfrigération	LED
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	DailyFresh
Dispositif d'aide à l'ouverture de porte	SideOpen
ComfortClean	•
DynaCool	•
Mode Fête	•
Mode Vacances	•
ComfortSize	•
Commande	
Concept de commande	SensorTouch
Réglage au degré près	Température de réfrigération
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperCool	•
Nombre de zones de température	1
Mode Shabbat	•
Appareil/zone de froid	
Nombre de clayettes	6
Nombre de tiroirs de refroidissement	1
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	2
Balconnet de contreporte pour bouteilles	2
Balconnets de contreporte	4
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie par an en kWh	89,00
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,24
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
Caractéristiques techniques	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)	D
Largeur de l'appareil en mm	597
Hauteur de l'appareil en mm	1455
Profondeur de l'appareil en mm	675
Poids en kg	55,9
Classe climatique	SN-T

K 4323 DD

Réfrigérateur à pose libre

avec DailyFresh, DynaCool et ComfortClean dans un design sans poignée.



Numéro EAN: 4002516742050 / Numéro de matériel: 12430780 /

Ancien Numéro de matériel: 36432344EU1

Zone de réfrigération en l	298
Volume total utile en l	298
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	C
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	37
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

Accessoires fournis


Balconnet à œufs

•


K 4323 DD

Réfrigérateur à pose libre


avec DailyFresh, DynaCool et ComfortClean dans un design sans poignée.



K4323FD, K4323ED, K4323DD, installation



K4323FD, K4323ED, K4323DD, FN4322E, FN4322D, FN4322D ws-1, installation sketch



KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view