

K 7347 C

Réfrigérateur encastrable

avec PerfectFresh Pro pour fraîcheur prolongée et éclairage LED sans entretien.



- Conservation pro. – frais plus longtemps avec PerfectFresh Pro
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Répart. homogène de temp. dans tout l'espace réfrigéré – DynaCool
- Pas de condensation visible grâce à la paroi sèche
- Nett. balconnets de contreporte au lave-vaisselle – ComfortClean
- Fermeture amortie de la porte grâce au système SoftClose

Numéro EAN: 4002516747215 / Numéro de matériel: 12443730 / Ancien Numéro de matériel: 36734700EU1

<b>Catégorie d'appareil</b>	
Réfrigérateur	•
<b>Modèle</b>	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Butée de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
<b>Design</b>	
Éclairage zone de réfrigération	LED
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
<b>Commande</b>	
Concept de commande	SensorTouch
Partie réfrigération désactivable	Non
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	2
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
Mode Vacances	•
<b>Appareil/zone de froid</b>	
Nombre de clayettes	4
dont divisibles (FlexiBoard)	1
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	2
Paroi sèche	Plastique
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	2
Balconnet de contreporte pour bouteilles	1
Balconnets de contreporte	3
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)	C
Consommation d'énergie par an en kWh	91,62
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,25
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	570
Hauteur de la niche min. en mm	1216
Hauteur de la niche max. en mm	1231
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	559

K 7347 C

Réfrigérateur encastrable

avec PerfectFresh Pro pour fraîcheur prolongée et éclairage LED sans entretien.



Numéro EAN: 4002516747215 / Numéro de matériel: 12443730 /  
Ancien Numéro de matériel: 36734700EU1

Hauteur de l'appareil en mm	1213
Profondeur de l'appareil en mm	546
Poids en kg	42,6
Technique de fixation	Porte fixe
Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg	19
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	190
dont zone PerfectFresh en l	67
Volume total utile en l	189
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	33
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

#### Accessoires fournis


Balconnet à œufs

•


## K 7347 C

Réfrigérateur encastrable



avec PerfectFresh Pro pour fraîcheur prolongée et éclairage LED sans entretien.



K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, installation (footnote\*) (installation drawings)



K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, built-in (footnote\*) (installation drawings)



K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, side view (installation drawings)