

K 7797 C L

Réfrigérateur encastrable

avec ActiveDoor, PerfectFresh Active et FlexiLight 2.0 pour un confort maximal.



- Frais 5x plus longtemps avec l'humid. active PerfectFresh Active
- Ouverture et fermeture automatiques de la porte de l'appareil – ActiveDoor
- Éclairage clayettes réglable individuellement avec FlexiLight2.0
- Répart. homogène de temp. dans tout l'espace réfrigéré – DynaCool
- Accès facile grâce aux clayettes en verre amovibles – FlexiTray

Numéro EAN: 4002516748052 / Numéro de matériel: 12444980 / Ancien Numéro de matériel: 36779701EU1

<b>Catégorie d'appareil</b>	
Réfrigérateur	•
<b>Modèle</b>	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Butée de porte	Gauche
<b>Design</b>	
Éclairage zone de réfrigération	FlexiLight 2,0
Éclairage ventilateur	•
Éclairage du système de réfrigération	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	PerfectFresh Active
Humidification active du tiroir supérieur	•
Réglage précis de la contre-porte	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Dispositif d'aide à l'ouverture de porte	ActiveDoor
<b>Commande</b>	
Concept de commande	FreshTouch
Partie réfrigération désactivable	Non
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	2
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
Mode Vacances	•
<b>Appareil/zone de froid</b>	
Nombre de clayettes	4
dont éclairées	3
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	3
Paroi sèche	CleanSteel Inox antitraçage
CompactCase	•
FlexiTray	•
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	3
Balconnet de contreporte pour bouteilles	2
Balconnets de contreporte	5
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)	C
Consommation d'énergie par an en kWh	99,65
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,27
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•

K 7797 C L

Réfrigérateur encastrable

avec ActiveDoor, PerfectFresh Active et FlexiLight 2.0 pour un confort maximal.




Numéro EAN: 4002516748052 / Numéro de matériel: 12444980 /  
Ancien Numéro de matériel: 36779701EU1

<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	570
Hauteur de la niche min. en mm	1777
Hauteur de la niche max. en mm	1793
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	559
Hauteur de l'appareil en mm	1770
Profondeur de l'appareil en mm	546
Poids en kg	70,5
Technique de fixation	Porte fixe
Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg	26
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	296
dont zone PerfectFresh en l	98
Volume total utile en l	296
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	32
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
Balconnet à œufs	•
Boîte de rangement PerfectFresh	•


## K 7797 C L

Réfrigérateur encastrable


avec ActiveDoor, PerfectFresh Active et FlexiLight 2.0 pour un confort maximal.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, built-in (installation (\*footnote) (installation drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, side view (installation drawings)



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, installation (footnote\*) (installation drawings)