

DGC 7640 HC Pro
Combi-four vapeur compact
cuisson vapeur, au four et rôtissage avec thermosonde + HydroClean.



- Écran tactile avec capteur de proximité – M Touch S + MotionReact
- Résultats excellents – technologie vapeur DualSteam
- Extérieur croustillant, intérieur juteux – cuisson combinée
- Miele@home – appareil compatible réseau Wi-Fi + Mix & Match
- Facile à nettoyer – HydroClean et enceinte en inox

Numéro EAN: 4002516775232 / Numéro de matériel: 12496790 /
Ancien Numéro de matériel: 23764028CH

Construction et design	
Couleur	Noir obsid.
Construction et design	
Four à vapeur combiné	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Langues d'affichage	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? , ? ? ? ? , ? ? ? ?
Construction et design	
VitroLine	•
Avantages	
Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Production de vapeur externe	•
Capteur climatique	•
Possibilité de réglage individuel de l'humidité pour la cuisson combinée	•
Cuisson de menus sans transfert de goût	•
Mix & Match	•
Sonde thermique	filaire
Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Cuisson à la vapeur	•
Cuisson combinée	•
Cuisson combinée avec Chaleur tournante +	•
Cuisson combinée avec chaleur sole-voûte	•
Cuisson combinée avec Grand gril	•
Sous vide	•

DGC 7640 HC Pro
Combi-four vapeur compact
cuisson vapeur, au four et rôtissage avec thermosonde + HydroClean.



Numéro EAN: 4002516775232 / Numéro de matériel: 12496790 /
Ancien Numéro de matériel: 23764028CH

Cuisson intensive	•
Turbogrill	•
Gril	•
Petit gril	•
Chaleur voûte	•
Chaleur du bas	•
Spécial gâteaux	•
Chaleur tournante Eco	•
Cuisson vapeur Eco	•
Décongélation	•
Rôtissage gourmet	•
Réchauffer	•
Chauffer des assiettes	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon le pays	•
Applications spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	M Touch S
Détecteur de proximité MotionReact	•
MotionReact : éclairage à l'approche	•
MotionReact : affichage à l'approche	•
MotionReact : signal sonore de confirmation à l'approche	•
MotionReact : détection des façades de meuble	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Fonction d'aide	•
Bandeau relevable motorisé	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Cuisson à la vapeur simultanée sur 3 niveaux	•
Cuisson automatique de menus	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Programme Shabbat	•
Réglages individuels	•

DGC 7640 HC Pro
Combi-four vapeur compact
cuisson vapeur, au four et rôtissage avec thermosonde + HydroClean.

Numéro EAN: 4002516775232 / Numéro de matériel: 12496790 /
Ancien Numéro de matériel: 23764028CH

Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Confort d'entretien	
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée	•
Résistance de gril rabattable	•
Générateur de vapeur externe	•
HydroClean	•
Programme d'entretien Trempage	•
Programme d'entretien Rinçage	•
Programme de séchage de l'enceinte de cuisson	•
Verrouillage rapide pour la grille de support	•
Grilles de support amovibles	•
Détartrage	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/diffu. vapeur	
DualSteam	•
Puissance du générateur de vapeur en kW	3,30
Volume du réservoir d'eau fraîche en l	1,4
Réservoir d'eau fraîche derrière le bandeau relevable	•
Réservoir d'eau de condensation derrière le bandeau relevable	•
Filtre d'évacuation	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Système de refroidissement des vapeurs	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	47
Nombre de niveaux d'introduction	3
Dimensions (l x h x p) en mm	595 x 456 x 569
Marquage des niveaux d'introduction	•
Butée de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte de cuisson	BrilliantLight
Températures du mode Four classique min. en °C	30
Températures du mode Four classique max. en °C	230
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C	40
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C	100
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	450
Hauteur de la niche max. en mm	452
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	455,5
Profondeur de l'appareil en mm	568,5
Poids en kg	40,1
Puissance de raccordement totale en kW	3,40


DGC 7640 HC Pro
Combi-four vapeur compact
cuisson vapeur, au four et rôtissage avec thermosonde + HydroClean.




Numéro EAN: 4002516775232 / Numéro de matériel: 12496790 /
Ancien Numéro de matériel: 23764028CH

Tension en V	400
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	3
Câble d'alimentation	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Tôle universelle avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille avec PerfectClean HBBR 71	1
Thermosonde câblée	1
Grilles de support amovibles (paire)	1
Plats de cuisson en inox perforés	1
Plats de cuisson en inox non perforés	1
Pastilles de détartrage	2


DGC 7640 HC Pro
 Combi-four vapeur compact
 cuisson vapeur, au four et rôtissage avec thermosonde + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




ESW7030, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings