

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode évacuation d'air



- Le TwoInOne le plus silencieux de Miele – Moteur Silence
- Convient aux installations d'évacuation d'air flexibles
- De l'espace – 4 grandes zones de cuisson et 2 zones PowerFlex XL
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Design entièrement noir pour une apparence élégante

Numéro EAN: 4002516777939 / Numéro de matériel: 12509590 /
Ancien Numéro de matériel: 26767678CH

Modèle	
Plan de cuisson à induction avec hotte intégrée	•
Modes de cuisson	
Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option	DMK 150-1, DFK-xxxx
Recyclage d'air dirigé avec accessoire disponible en option	Évacuation d'air
Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)	Non
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Couleur Filtre à graisses	Noir
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	2
Nombre maximal de batteries de cuisine	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Diamètre en mm	Ø 150 – 230
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
TwinBooster en W	3650
Première zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	230x460
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance TwinBooster max. en W	7300
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	230x460
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance TwinBooster max. en W	7300
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect White
Fonction automatique Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Couleur d'affichage	Blanc

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode évacuation d'air



Numéro EAN: 4002516777939 / Numéro de matériel: 12509590 /

Ancien Numéro de matériel: 26767678CH

Début de cuisson automatique	•
Détection permanente des casseroles	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,5
Moteur Silence	•
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	NA
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	1
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation niveau min. (m ³ /h) selon EN 61591	195
Puissance de ventilation niveau max. (m ³ /h) selon EN 61591	530
Puissance de ventilation Niveau Intensif (m ³ /h) selon EN 61591	610
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h)	610
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	41,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression acoustique niveau min. (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	27,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	50,0
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	53,0
Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	53,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode évacuation d'air



Numéro EAN: 4002516777939 / Numéro de matériel: 12509590 /

Ancien Numéro de matériel: 26767678CH

Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•

Caractéristiques techniques


Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	238
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	780
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	238
Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	780
Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	500
Poids en kg	20
Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	804
Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	524
Puissance de raccordement totale en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2

Accessoires fournis


Câble d'alimentation	Oui
----------------------	-----

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection


Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode évacuation d'air




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection


Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode évacuation d'air




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)