

CM 5510 125 Edition
Machine à café à pose libre
tout le plaisir du café avec la fonction OneTouch for Two.



- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Mousse de lait onctueuse pour des spécialités de café variées
- Nettoyage facile entretien – Programmes de nettoyage
- Recevoir sans stress – Pour plusieurs tasses – fonction cafetière

Numéro EAN: 4002516784975 / Numéro de matériel: 12531890 /
Ancien Numéro de matériel: 29551021CH

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Construction et design	
Machine à café autonome avec système à grains	•
Avantages	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
Profils utilisateurs programmables	2
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Autres variétés de café moulu disponibles	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café min. en cm	8,0
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café max. en cm	13,5
Multilingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	200
Capacité du réservoir à grains en g	200
Capacité du réservoir d'eau en l	1,3
Capacité du bac à marc en nombre de cafés	7
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Réceptacle d'alimentation facilement accessible	•
Heure de mise en veille programmable	•
Réglages individuels	•
Spécialités de boissons	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café allongé double	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte macchiato simple	•
Latte macchiato double	•
Lait chaud simple	•

CM 5510 125 Edition

Machine à café à pose libre

tout le plaisir du café avec la fonction OneTouch for Two.



Numéro EAN: 4002516784975 / Numéro de matériel: 12531890 /
Ancien Numéro de matériel: 29551021CH

Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Caffè latte simple	•
Caffè latte double	•
Eau très chaude simple	•
Cafetière	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	B
Mode Eco activable	•
Confort d'entretien	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
Dureté de l'eau réglable	•
Sécurité	
Verrouillage de la mise en marche	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de l'appareil en mm	241
Hauteur de l'appareil en mm	360
Profondeur de l'appareil en mm	460
Puissance de raccordement totale en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,2
Accessoires fournis	
Pastilles de détartrage	•
Pastilles de nettoyage	•
Mode d'emploi succinct à l'arrière de l'appareil	•
Langues d'affichage	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,