

DAH 2960 EXTA Escala
Hotte murale
à combiner avec un ventilateur externe



- Dégagement pour la tête – déflecteur en verre de 898 mm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- En harmonie – Panneau en verre et corps de la hotte de la même couleur
- Pour un meilleur fonctionnement : accessoires d'aération

Numéro EAN: 4002516802341 / Numéro de matériel: 12533990 / Ancien Numéro de matériel: 28H2961BD

Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Modes de cuisson	
Fonctionnement externe	•
Design	
Couleur	Noir obsid.
Aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	C
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	104,3
Classe d'efficacité dynamique des fluides	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	D
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	345
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	485
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	630
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h)	815
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	61,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	68,0
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	33,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	41,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	47,0
Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	54,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Verre trempé de sécurité (ESG)	•



DAH 2960 EXTA Escala
 Hotte murale
 à combiner avec un ventilateur externe



Numéro EAN: 4002516802341 / Numéro de matériel: 12533990 /
 Ancien Numéro de matériel: 28H2961BD

Caractéristiques techniques	
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	830-1210
Hauteur totale de hotte à recyclage d'air ou externe en mm	420
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	830
Largeur du corps de hotte en mm	898
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	1210
Hauteur du corps de hotte en mm	420
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	420
Profondeur du corps de hotte en mm	388
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	420
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
Poids net en kg	15,5
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,3
Prise de terre	•
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance de raccordement totale en kW	0,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Accessoires disponibles en option	
Filtre à charbon actif	Nein

DAH 2960 EXTA Escala
Hotte murale
à combiner avec un ventilateur externe



DAH2960EXTA Installation drawings