

DAH 2960 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



- Dégagement pour la tête – déflecteur en verre de 898 mm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- En harmonie – Panneau en verre et corps de la hotte de la même couleur
- Pour chaque situation : mode évacuation et circuit fermé poss.

Numéro EAN: 4002516802495 / Numéro de matériel: 12534200 /  
Ancien Numéro de matériel: 28H2960BCH

<b>Construction et design</b>	
Couleur	Noir obsid.
<b>Modèle</b>	
Hotte aspirante murale	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option nécessaire	Filtre à charbon DKF 29
<b>Design</b>	
Aspiration périphérique	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
ComfortControl	•
Commande	ComfortControl
Interrupteur MARCHE/ARRÊT	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Niveaux booster	1
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	72,3
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	B
Classe de degré de séparation des graisses	D
Classe d'efficacité dynamique des fluides	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
<b>Confort d'entretien</b>	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses en inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	2
<b>Éclairage</b>	
Nombre x watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	215
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	315
Puissance de ventilation au niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	415
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	675
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	41,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	53,0

DAH 2960 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



Numéro EAN: 4002516802495 / Numéro de matériel: 12534200 /  
Ancien Numéro de matériel: 28H2960BCH

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	65,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	27,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	33,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	39,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	51,0
<b>Recyclage d'air</b>	
Puissance de ventilation au niveau 1 (m³/h) selon norme EN 61591	190
Puissance de ventilation au niveau 2 (m³/h) selon norme EN 61591	280
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591	380
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	575
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	54,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	71,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	33,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	40,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	46,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	57,0
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Verre trempé de sécurité (ESG)	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	830–1210
Hauteur totale des hottes aspirantes à mode recyclage en mm	443
Largeur du corps de hotte en mm	898
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	830
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	1210
Hauteur du corps de hotte en mm	443
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	443
Profondeur du corps de hotte en mm	388
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	443
Poids net en kg	18,0

DAH 2960 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



Numéro EAN: 4002516802495 / Numéro de matériel: 12534200 /



Ancien Numéro de matériel: 28H2960BCH

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,3
Prise de terre	•
Hauteur minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
Distance de sécurité minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur $\leq 4,5$ kW) en mm	650
Nombre de phases	1
Puissance de raccordement totale en kW	0,20
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
<b>Instructions de montage</b>	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
<b>Accessoires fournis</b>	
Clapet anti-retour	•

DAH 2960 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



DAH2960 Installation drawings