

DAH 2960 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



- Dégagement pour la tête – déflecteur en verre de 898 mm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- En harmonie – Panneau en verre et corps de la hotte de la même couleur
- Pour chaque situation : mode évacuation et circuit fermé poss.

Numéro EAN: 4002516802495 / Numéro de matériel: 12534200 / Ancien Numéro de matériel: 28H2960BCH

<b>Modèle</b>	
Hotte aspirante murale	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option nécessaire	Filtre à charbon DKF 29
<b>Design</b>	
Couleur	Noir obsid.
Aspiration périphérique	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Interrupteur MARCHE/ARRÊT	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	B
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	72,3
Classe d'efficacité dynamique des fluides	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	D
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	2
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	215
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	315
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	415
Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h)	675
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	41,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	65,0
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	27,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	33,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	39,0

DAH 2960 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



Numéro EAN: 4002516802495 / Numéro de matériel: 12534200 /  
Ancien Numéro de matériel: 28H2960BCH

Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 51,0

#### Recyclage d'air

Puissance de ventilation Niveau 1 (m<sup>3</sup>/h) selon EN 61591 190

Puissance de ventilation Niveau 2 (m<sup>3</sup>/h) selon EN 61591 280

Puissance de ventilation Niveau 3 (m<sup>3</sup>/h) selon EN 61591 380

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m<sup>3</sup>/h) selon norme EN 61591 575

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 47,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 54,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 60,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 71,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 33,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 40,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 46,0

Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13 57,0

#### Sécurité

Arrêt de sécurité

•

Verre trempé de sécurité (ESG)

•

#### Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm 830-1210

Hauteur totale de hotte à recyclage d'air ou externe en mm 443

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm 830

Largeur du corps de hotte en mm 898

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm 1210

Hauteur du corps de hotte en mm 443

Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm 443

Profondeur du corps de hotte en mm 388

Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm 443

Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm 450

Poids net en kg 18,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,3

Prise de terre

•

Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Puissance de raccordement totale en kW 0,20

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur

•

DAH 2960 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



Numéro EAN: 4002516802495 / Numéro de matériel: 12534200 /  
Ancien Numéro de matériel: 28H2960BCH

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière

•

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm

150

**Accessoires fournis**

Clapet anti-retour

•

**Accessoires disponibles en option**



Filtre à charbon actif

Nein

DAH 2960 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



DAH2960 Installation drawings