

DAS 4620
Hottes à écran plat
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



- Design classique – panneau inox de 60 cm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Éclairage uniforme grâce à la baguette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean

Numéro EAN: 4002516796947 / Numéro de matériel: 12535050 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4620MCH

Modèle	
Hotte à écran plat	•
Couleur d'appareil	Noir mat
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUU 151,DUU 150
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Niveaux booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	23,1
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	1
Éclairage	
LED	•
Nombre x watt	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	330 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	280
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h)	600
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	38,0

DAS 4620
Hottes à écran plat
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Numéro EAN: 4002516796947 / Numéro de matériel: 12535050 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4620MCH

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	48,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	66,0
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	25,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	34,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	42,0
Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	53,0
Recyclage d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	165
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	380
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h) selon EN 61591	585
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	72,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	29,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	40,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	59,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du corps de hotte en mm	596
Hauteur du corps de hotte en mm	36
Profondeur du corps de hotte en mm	273
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Poids net en kg	12,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,7
Prise de terre	•
Puissance de raccordement totale en kW	0,09
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1

DAS 4620

Hottes à écran plat

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Numéro EAN: 4002516796947 / Numéro de matériel: 12535050 /

Ancien Numéro de matériel: 28S4620MCH

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur

•

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm

150

Accessoires fournis


Clapet anti-retour

•

DAS 4620

Hottes à écran plat

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings