

PUR 98 W

Hotte murale

éclairage LED et touches EasySwitch pour un confort d'utilisation accru



- Design intemporel – hotte télescopique noire mate sur 898 mm de large
- Performant – 650 m³/h au niveau Booster
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour chaque situation : mode évacuation et circuit fermé poss.

Numéro EAN: 4002516798590 / Numéro de matériel: 12540930 /
Ancien Numéro de matériel: 28419855CH

Construction et design	
Couleur	Noir mat
Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUW 20
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 12-P, DKF12-R
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Commande	Touches sensibles avec LED
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Niveaux booster	1
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	49,7
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Classe de degré de séparation des graisses	A
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses en inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	3
Éclairage	
Nombre x watt	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	450 lx
Température de couleur en K	3000 Kelvin
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	395
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h)	650
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	32,0

PUR 98 W

Hotte murale

éclairage LED et touches EasySwitch pour un confort d'utilisation accru



Numéro EAN: 4002516798590 / Numéro de matériel: 12540930 /
Ancien Numéro de matériel: 28419855CH

Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	37,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	41,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	52,0
Recyclage d'air	
Puissance de ventilation au niveau 1 (m³/h) selon norme EN 61591	190
Puissance de ventilation au niveau 2 (m³/h) selon norme EN 61591	270
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591	330
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	460
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	54,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	71,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	39,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	45,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	48,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	56,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	685–1005
Hauteur totale des hottes aspirantes à mode recyclage en mm	815–1135
Largeur du corps de hotte en mm	898
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	685
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	1005
Hauteur du corps de hotte en mm	62
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	815
Profondeur du corps de hotte en mm	500
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	1135
Poids net en kg	25,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Hauteur minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450

PUR 98 W

Hotte murale

éclairage LED et touches EasySwitch pour un confort d'utilisation accru



Numéro EAN: 4002516798590 / Numéro de matériel: 12540930 /

Ancien Numéro de matériel: 28419855CH

Distance de sécurité minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur $\leq 4,5$ kW) en mm 650

Nombre de phases 1

Puissance de raccordement totale en kW 0,22

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Cheminée télescopique •

Accessoires fournis

Clapet anti-retour •


Accessoires disponibles en option

Filtre à charbon actif régénérable DKF 12-R

PUR 98 W

Hotte murale

éclairage LED et touches EasySwitch pour un confort d'utilisation accru



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)