

DAS 4520
Hottes à écran plat
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



- Design classique – panneau inox de 55 cm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Éclairage uniforme grâce à la baguette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean

Numéro EAN: 4002516798712 / Numéro de matériel: 12541030 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4520MCH

Construction et design	
Couleur	Noir mat
Modèle	
Hotte à écran plat	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUU 151,DUU 150
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Niveaux booster	1
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	26,9
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Classe de degré de séparation des graisses	A
Moteur ECO (moteur à courant continu)	•
Système Gestion de puissance	•
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses en inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
Éclairage	
Nombre x watt	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	330 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	175
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	275
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	385
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h)	585
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	38,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	48,0

DAS 4520
Hottes à écran plat
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Numéro EAN: 4002516798712 / Numéro de matériel: 12541030 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4520MCH

Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	66,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	25,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	34,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	42,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	53,0
Recyclage d'air	
Puissance de ventilation au niveau 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	160
Puissance de ventilation au niveau 2 (m ³ /h) selon norme EN 61591	260
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	370
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	570
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	72,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	29,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	40,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	48,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	59,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du corps de hotte en mm	546
Hauteur du corps de hotte en mm	36
Profondeur du corps de hotte en mm	273
Poids net en kg	11,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,7
Prise de terre	•
Hauteur minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
Distance de sécurité minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Nombre de phases	1

DAS 4520

Hottes à écran plat

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Numéro EAN: 4002516798712 / Numéro de matériel: 12541030 /

Ancien Numéro de matériel: 28S4520MCH

Puissance de raccordement totale en kW	0,09
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
--------------------------------------	---

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
--	-----


Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---

DAS 4520

Hottes à écran plat

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



DAS2520, DAS4520, Installation drawings