

DAC 2940 Stella

Hotte pour montage dans plafond

dans un design compact de 880 mm de large, télécommande DARC 7 incluse



- Installation facile en mode recyclage avec Plug&Play
- Économique en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Panneau personnalisable

Numéro EAN: 4002516802877 / Numéro de matériel: 12549610 / Ancien Numéro de matériel: 28C2940SCH

Modèle	
Hotte aspirante de plafond	•
Construction et design	
Couleur	Inox
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 35-P
Design	
Aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
EasySwitch	•
Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,7
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	C
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	4
Éclairage	
LED	•
Nombre x watt	2 x 7,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	525 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	235
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	510
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h)	685
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	55,0

DAC 2940 Stella

Hotte pour montage dans plafond

dans un design compact de 880 mm de large, télécommande DARC 7 incluse



Numéro EAN: 4002516802877 / Numéro de matériel: 12549610 /
Ancien Numéro de matériel: 28C2940SCH

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	61,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	68,0
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	28,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	40,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	45,0
Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	53,0
Recyclage d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	165
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	325
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	425
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	525
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	46,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	59,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	65,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	70,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	31,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	44,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	50,0
Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	54,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	196
Largeur du corps de hotte en mm	880
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	196
Hauteur du corps de hotte en mm	196
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	196
Profondeur du corps de hotte en mm	500
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	196
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
Poids net en kg	16,7
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Prise de terre	•
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance de raccordement totale en kW	0,17
Tension en V	230

DAC 2940 Stella

Hotte pour montage dans plafond

dans un design compact de 880 mm de large, télécommande DARC 7 incluse



Numéro EAN: 4002516802877 / Numéro de matériel: 12549610 /


Ancien Numéro de matériel: 28C2940SCH

Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air latéral	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Accessoires fournis	
Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø	•
Télécommande	•
Clapet anti-retour	•
Accessoires disponibles en option	
Filtre à charbon actif	Nein

DAC 2940 Stella

Hotte pour montage dans plafond

dans un design compact de 880 mm de large, télécommande DARC 7 incluse



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings