

DAC 4240 Stella Ambient

Hotte pour montage dans plafond

avec éclairage d'ambiance, compact et performant avec 1165 mm de large



- Installation facile en mode recyclage avec Plug&Play
- Confort d'utilisation – grâce à Con@ctivity et à la télécommande fournie
- EcoMotor avec émissions sonores très faibles pour puissance ventilation élevée
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Panneau

Numéro EAN: 4002516802884 / Numéro de matériel: 12549620 /
Ancien Numéro de matériel: 28C4240SCH

Construction et design	
Couleur	Inox
Modèle	
Hotte aspirante de plafond	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 35-P
Design	
Aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Interrupteur MARCHE/ARRÊT	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Niveaux booster	2
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Ensemble silencieux	•
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	31,2
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Classe de degré de séparation des graisses	C
Moteur ECO (moteur à courant continu)	•
Système Gestion de puissance	•
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses en inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	4
Éclairage	
Nombre x watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Puissance d'éclairage en Lx	440 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Éclairage d'ambiance	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	235
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	510

DAC 4240 Stella Ambient
 Hotte pour montage dans plafond
 avec éclairage d'ambiance, compact et performant avec 1165 mm de large



Numéro EAN: 4002516802884 / Numéro de matériel: 12549620 /
 Ancien Numéro de matériel: 28C4240SCH

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h)	685
Puissance de ventilation niveau Booster 2 (m ³ /h)	750
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	54,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	66,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	27,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	38,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	44,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	51,0
Pression sonore au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	52,0
Recyclage d'air	
Puissance de ventilation au niveau 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	165
Puissance de ventilation au niveau 2 (m ³ /h) selon norme EN 61591	320
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	420
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	520
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m ³ /h) selon norme EN 61591	550
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	58,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	63,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	69,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	30,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	42,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	48,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	52,0
Pression sonore au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	54,0

DAC 4240 Stella Ambient
 Hotte pour montage dans plafond
 avec éclairage d'ambiance, compact et performant avec 1165 mm de large




Numéro EAN: 4002516802884 / Numéro de matériel: 12549620 /
 Ancien Numéro de matériel: 28C4240SCH

Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du corps de hotte en mm	1165
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	196
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	196
Hauteur du corps de hotte en mm	196
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	196
Profondeur du corps de hotte en mm	500
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	196
Poids net en kg	21,4
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Prise de terre	•
Hauteur minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
Distance de sécurité minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Nombre de phases	1
Puissance de raccordement totale en kW	0,19
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air latéral	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Accessoires fournis	
Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø	•
Télécommande	•
Clapet anti-retour	•

DAC 4240 Stella Ambient

Hotte pour montage dans plafond

avec éclairage d'ambiance, compact et performant avec 1165 mm de large



DAC2240, DAC4240 Installation drawings