

DAC 4240 Stella Ambient

Hotte pour montage dans plafond

compact et performant de 1165 mm de large, télécommande DARC 7 incluse



- Installation facile en mode recyclage avec Plug & Play
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- EcoMotor avec émissions sonores très faibles pour puissance ventilation élevée
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Panneau personnalisable

Numéro EAN: 4002516802884 / Numéro de matériel: 12549620 / Ancien Numéro de matériel: 28C4240SCH

Modèle	
Hotte aspirante de plafond	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 35-P
Design	
Couleur	Inox
Aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
EasySwitch	•
Interrupteur MARCHE/ARRÊT	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Ensemble silencieux	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,2
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	C
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	4
Éclairage	
LED	•
Nombre x watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Puissance d'éclairage en lx	440 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Éclairage d'ambiance	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	235
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	510
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h)	685
Puissance de ventilation niveau Booster 2 (m ³ /h)	750

DAC 4240 Stella Ambient
 Hotte pour montage dans plafond
 compact et performant de 1165 mm de large, télécommande DARC 7 incluse



Numéro EAN: 4002516802884 / Numéro de matériel: 12549620 /
 Ancien Numéro de matériel: 28C4240SCH

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	54,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	66,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	68,0
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	27,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	38,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	44,0
Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	51,0
Pression acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	52,0
Recyclage d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	165
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	420
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	520
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h) selon norme EN 61591	550
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	58,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	63,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	68,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	69,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	30,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	42,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	52,0
Pression acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	54,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	196
Largeur du corps de hotte en mm	1165

DAC 4240 Stella Ambient
 Hotte pour montage dans plafond
 compact et performant de 1165 mm de large, télécommande DARC 7 incluse




Numéro EAN: 4002516802884 / Numéro de matériel: 12549620 /
 Ancien Numéro de matériel: 28C4240SCH

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	196
Hauteur du corps de hotte en mm	196
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	196
Profondeur du corps de hotte en mm	500
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	196
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
Poids net en kg	21,4
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Prise de terre	•
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance de raccordement totale en kW	0,19
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air latéral	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Accessoires fournis	
Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø	•
Télécommande	•
Clapet anti-retour	•
Accessoires disponibles en option	
Filtre à charbon actif	Nein

DAC 4240 Stella Ambient

Hotte pour montage dans plafond

compact et performant de 1165 mm de large, télécommande DARC 7 incluse



DAC2240, DAC4240 Installation drawings