

DAC 4943 EXTA Stella Ambient
Hotte pour montage dans plafond
compact et performant de 880 mm de large, télécommande DARC 7 incluse



- à combiner avec un ventilateur externe
- Pour un meilleur fonctionnement : accessoires d'aération
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Panneau personnalisable

Numéro EAN: 4002516796862 / Numéro de matériel: 12549640 /
Ancien Numéro de matériel: 28C4943SD

Modèle	
Hotte aspirante de plafond	•
Construction et design	
Couleur	Inox
Modes de cuisson	
Fonctionnement externe	•
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 35-P
Design	
Aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
EasySwitch	•
Interrupteur MARCHE/ARRÊT	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Ensemble silencieux	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	C
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	116,8
Classe d'efficacité dynamique des fluides	C
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	C
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	4
Éclairage	
LED	•
Nombre x watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Puissance d'éclairage en lx	470 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Éclairage d'ambiance	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	350
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	500
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	600
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h)	715
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	49,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	57,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	60,0

DAC 4943 EXTA Stella Ambient
 Hotte pour montage dans plafond
 compact et performant de 880 mm de large, télécommande DARC 7 incluse



Numéro EAN: 4002516796862 / Numéro de matériel: 12549640 /
 Ancien Numéro de matériel: 28C4943SD

Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 64,0

Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa) 33,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 41,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 45,0

Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 48,0

Sécurité

Arrêt de sécurité •

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm 196

Largeur du corps de hotte en mm 880

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm 196

Hauteur du corps de hotte en mm 196

Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm 196

Profondeur du corps de hotte en mm 500

Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm 196

Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm 450

Poids net en kg 15,1

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,4

Prise de terre •

Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Puissance de raccordement totale en kW 0,01

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air latéral •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Accessoires fournis

Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø •


Télécommande •

Clapet anti-retour •

Accessoires disponibles en option

Filtre à charbon actif Nein

DAC 4943 EXTA Stella Ambient
Hotte pour montage dans plafond
compact et performant de 880 mm de large, télécommande DARC 7 incluse



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings