


H 7464-60 BPX

Four sans poignée

Design très harmonieux avec thermosonde et éclairage à LED.



- Grand écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor
- Nettoyage facilité – équipement pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Aucune surcuisson des aliments – TasteControl
- Appareil compatible Wi-Fi – Miele@home

Numéro EAN: 4002516835608 / Numéro de matériel: 12599020 /
Ancien Numéro de matériel: 22746495CH

Construction et design

Four encastrable	•
Couleur	Pearlbeige
ArtLine	•
Sans poignée	•

Avantages

TasteControl	•
Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Sonde thermique	avec fil
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•

Modes de cuisson

Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon le pays	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•

Confort d'utilisation

Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Diffusion de vapeur programmable	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Réglages individuels	•

H 7464-60 BPX

Four sans poignée

Design très harmonieux avec thermosonde et éclairage à LED.




Numéro EAN: 4002516835608 / Numéro de matériel: 12599020 /
Ancien Numéro de matériel: 22746495CH

Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Utilisation automatique de la chaleur résiduelle	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Pyrolyse	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/diffu. vapeur	
Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte de cuisson	1 spot LED
Températures en °C	30–300
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	47,0
Puissance de raccordement totale en kW	3,60
Tension en V	400
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Tôle pâtisserie avec PerfectClean HBB 71	1
Tôle universelle avec PerfectClean HUBB 71	1

H 7464-60 BPX

Four sans poignée

Design très harmonieux avec thermosonde et éclairage à LED.



Numéro EAN: 4002516835608 / Numéro de matériel: 12599020 /

Ancien Numéro de matériel: 22746495CH

Grille de cuisson PyroFit	1
Thermosonde câblée	1
Grilles de support amovibles avec PyroFit (paire)	1
Pastilles de détartrage	2

Langues d'affichage


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovensčina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7464-60 BPX

Four sans poignée


Design très harmonieux avec thermosonde et éclairage à LED.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings