

PFD 401 U [WB 125 Edition]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

modèle spécial avec paniers pour hôtellerie, restauration et services traiteur.



- Performance de nettoyage max.* : 456 assiettes/h ou 24 paniers/h
- Rinçage flexible des 2 paniers plastique ou rilsanés par charge
- Grand confort d'utilisation avec écran tactile – M Touch Basic
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée
- Le bon programme – des solutions adaptées au type de vaisselle

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Numéro EAN: 4002516806493 / Numéro de matériel: 12601770 /

Ancien Numéro de matériel: 61040124DAC

| Concept modulaire et version | |
|---|---------------------------------|
| Construction | Lave-vaisselle encastrable |
| Ligne | MasterLine |
| Modèle | 125 Edition |
| Système de lavage | Lave-vaisselle à eau renouvelée |
| Nombre de niveaux de lavage | 2 |
| Façade | Blanc lotus |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Parois latérales | Galvanisé |
| Application | |
| Convient à la restauration/aux bars | • |
| Convient à l'hôtellerie | • |
| Convient aux maisons d'hôtes | • |
| Convient à la restauration collective | • |
| Convient aux bureaux et aux agences | • |
| Convient à l'artisanat | • |
| Convient à la restauration rapide | • |
| Convient aux clubs de sport | • |
| Données de puissance | |
| Efficacité sur les virus vérifiée | • |
| Hygiène testée | • |
| Pompe de circulation, Qmax en l/min. | 390 |
| Durée minimale de programme en min. | 5 |
| Température de rinçage maximale en °C | 70 |
| Performance de nettoyage assiettes/h | 456 |
| Performance de nettoyage paniers/h | 24 |
| Possibilité de laver les paniers en matière plastique sur 2 niveaux | • |
| Durée de vie en cycles de lavage | 28000 |
| Miele MOVE | |
| Interconnectivité avec Miele MOVE | • |
| Affichage du statut et des informations de l'appareil | • |
| Réception des notifications Push | • |
| Désignation individuelle de l'appareil | • |
| Configuration du site | • |
| Commande supplémentaire de produits de consommation | • |
| Gestion des anomalies | • |
| Saisie des données d'exploitation | • |
| Fonction Self Help | • |
| Installation des mises à jour du logiciel et à distance | • |
| Commande | |
| Type de commande | M Touch Basic |
| Départ différé max. en h | 24 |
| Affichage du temps restant | • |
| Programmes de lavage [nombre] | 11 |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| Utilisation toutes langues | • |

PFD 401 U [WB 125 Edition]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

modèle spécial avec paniers pour hôtellerie, restauration et services traiteur.



Numéro EAN: 4002516806493 / Numéro de matériel: 12601770 /
Ancien Numéro de matériel: 61040124DAC

| Raccordement électr. standard | |
|--|--------------------|
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 50HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 8,50 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 8,90 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Prise CEE | • |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,90 |
| Variante de tension possible 1 | |
| Raccordement électrique | AC 230V 50HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 3,00 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 3,40 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Raccordement à l'eau/vidange | |
| Eau froide ou chaude [nombre] | 1 |
| Pression d'écoulement requise en bar | 0,40-10,00 |
| Pompe de vidange [DN] | 22 |
| Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm | 100 |
| Adoucisseur d'eau intégré | • |
| Dureté maximale de l'eau en mmol/l | 10,70 |
| Système anti-fuites | Système Waterproof |
| Consommation d'eau par rinçage en l | 8,00 |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm | 170 |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm | 150 |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions extérieures, hauteur en mm | 820 |
| Réglage en hauteur maximum en mm | 60,00 |
| Dimensions extérieures, largeur en mm | 598 |
| Dimensions extérieures, profondeur en mm | 580 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 920 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 670 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 740 |
| Espace de lavage utile, hauteur en mm | 559 |
| Espace de lavage utile, largeur en mm | 536 |
| Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm | 474 |
| Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm | 516 |
| Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm | 216 |
| Largeur de niche nécessaire en mm | 600 |
| Poids net [kg] | 65 |
| Poids brut en kg | 75 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA) | 47 dB(A) re 20 µPa |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 59,0 |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 1,44 |
| Programmes | |
| Universel | • |
| Super court | • |
| Court | • |

PFD 401 U [WB 125 Edition]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

modèle spécial avec paniers pour hôtellerie, restauration et services traiteur.



Numéro EAN: 4002516806493 / Numéro de matériel: 12601770 /
Ancien Numéro de matériel: 61040124DAC

| | |
|--|------|
| Hygiène | • |
| Froid/Prélavage | • |
| Verres | • |
| Verres à bière | • |
| Couverts | • |
| Matières plastiques | • |
| Intensif Plus | • |
| Régénération | • |
| Vidange | • |
| Aménagement des paniers | |
| 1 x panier supérieur O 891 pour les tasses | • |
| 2 x complément E 816 pour les assiettes | • |
| 2 x complément E 165 pour les couverts | • |
| 1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments | • |
| Panier supérieur réglable en hauteur | • |
| Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210 | • |
| Équipement | |
| Séchage | sans |
| 1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage | • |
| Cuve en inox de haute qualité | • |
| Réservoir de sel dans la porte | • |
| Perfect GlassCare | • |
| Temps de maintien en température réglable | • |
| Température de rinçage modifiable | • |
| Interface optique | • |
| Système de filtration très efficace | • |
| Wi-Fi | • |
| Large gamme d'accessoires (option) | • |
| Possibilités de raccordement | |
| Module de dosage externe pour détergents liquides | • |
| Module de dosage externe pour produit de rinçage | • |
| Normes, contrôles, indicateurs | |
| CE | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE | • |
| Protection contre les projections d'eau IPX1 | • |
| Antiparasitage CEM | • |
| DIN 10512 | • |
| DIN EN 17735 | • |