

UG 30-60/80

Socle

pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-vaisselle - Hauteur 30 cm.



- Convient aux lave-vaisselle à eau renouvelée et à surchauffeur
- Peut être vissé sur le lave-vaisselle
- Hauteur 30, Largeur 60, Profondeur 60 cm

Numéro EAN: 4002516814115 / Numéro de matériel: 12611810 /

Ancien Numéro de matériel: 67376111D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Composants	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
Catégorie de produit	
Installation sous plan fermée	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	320
Dimension extérieure, largeur brute en mm	550
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	9,70
Poids brut en kg	10,35