

BBF-80

Fixation au sol

pour ancrer les pieds de l'appareil.



- Niveau de stabilité élevé même sur installations extrêmes

Numéro EAN: 4002516855279 / Numéro de matériel: 12612100 /

Ancien Numéro de matériel: 67211509D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Matériel d'installation	•

BBF-80

Fixation au sol
pour ancrer les pieds de l'appareil.



Numéro EAN: 4002516855279 / Numéro de matériel: 12612100 /
Ancien Numéro de matériel: 67211509D

Caractéristiques du produit	
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	Gris, Argent
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,11
Poids brut en kg	0,11