


DEF-80
Couvercle de l'appareil
pour les appareils à encastrer.



- Disponible en inox et en blanc
- Hauteur 1,5, Largeur 60, Profondeur 60 cm

Numéro EAN: 4002516855071 / Numéro de matériel: 12612130 /
Ancien Numéro de matériel: 67216007D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PG 8096 U	•
PG 8099 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 402 U	•
PFD 404 U	•
PFD 405 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Accessoires d'appareils encastrables	•
Matériel d'installation	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	72
Dimension extérieure, largeur brute en mm	610
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	704
Poids net en kg	4,74
Poids brut en kg	6,18