

Guard L1 AllFloor

Aspirateurs traîneaux

performant | DynamicDrive | une brosse pour tous les revêtements de sol



- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans*
- Pour un nettoyage sans effort : 2 en 1 suceur pour coussins et suceur plat
- Brosse AllFloor : une brosse pour tous les sols – sans commutation
- Hauteur personnalisable et poignée ergonomique confort
- Filtre AirClean Plus : rétention des poussières de plus de 99,99 %**
- Silencieuses et douces : roulettes Dynamic Drive
- La puissance optimale pour chaque tâche de nettoyage : quatre modes au choix
- Design haut de gamme avec des applications élégantes

* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus :

miele.com/20years

** Selon CEI 62885-2:2021

Numéro EAN: 4002516812470 / Numéro de matériel: 12612790 /

Ancien Numéro de matériel: 41USF038CH

Construction et design	
Couleur	Noir obsid.
Modèle	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Marque de produit	Guard L1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SUSFO
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Pédales +/-
Écran d'affichage de la puissance	•
Tube d'aspiration	Tube d'aspiration X(HES)
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	des deux côtés
Enrouleur de câble Comfort	•
Poignée confort 2.0	•
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier qui protègent le sol	•
Dynamic Drive	•
Rayon d'action en m	12
Longueur du câble en m	8,5
Système de filtration	
Type de sac d'aspirateur	HyClean Pure TU
Volume du sac à poussière en l	3,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean Plus
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance en W	890
Volume en dB	74,0
Largeur en mm	500
Hauteur en mm	239
Poids en kg	6,6
Accessoires fournis	
Trois accessoires	Intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	•
Bon sac à poussière	•
SBB AllFloor	•