

APDR 026

Kit d'adaptation clapet d'aération

pour ouvrir ou fermer une conduite d'évacuation d'air de 150 mm de diamètre.



- Clapet d'aération à commande électrique pour sèche-linge à évacuation d'air
- Pour éviter l'arrivée d'air par la conduite d'évacuation d'air
- Étanche à l'air grâce à une lèvre d'étanchéité EPDM

Numéro EAN: 4002516813835 / Numéro de matériel: 12615990 /  
Ancien Numéro de matériel: 59520026EU

<b>Famille produit</b>	
Sèche-linge	•
<b>Famille d'appareils/accessoires</b>	
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres accessoires	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Raccordement électrique	1N AC 230V 50HZ
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	200
Dimension extérieure, largeur nette en mm	240
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	155
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	205
Dimension extérieure, largeur brute en mm	290
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	255
Poids net [kg]	1,30
Poids brut en kg	1,97