

APDR 027

Kit d'adaptation clapet d'aération

pour ouvrir ou fermer une conduite d'évacuation d'air de 150 mm de diamètre.



- Le kit comprend : clapet d'aération, Connector Box avec tôle de support
- Clapet d'aération à commande électrique pour sèche-linge à évacuation d'air
- Pour éviter l'arrivée d'air par la conduite d'évacuation d'air
- Étanche à l'air grâce à une lèvre d'étanchéité EPDM

Numéro EAN: 4002516819608 / Numéro de matériel: 12616010 / Ancien Numéro de matériel: 59520027EU

Famille produit	
Sèche-linge	•
Famille d'appareils/accessoires	
PDR 511	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques du produit	
Raccordement électrique	1N AC 230V 50HZ
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	130
Dimension extérieure, largeur nette en mm	280
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	265
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	320
Dimension extérieure, largeur brute en mm	400
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	325
Poids net [kg]	5,72
Poids brut en kg	6,46