

UG 70-60/80/1

Socle avec porte

pour un (dé)chargement ergonomique du lave-vaisselle : hauteur 70 cm.



- Pour rangement d'accessoires, p. ex. bidons et modules de dosage
- Peut être vissé sur la machine
- Avec support pour conductimètre ou débitmètre
- Avec point de fixation pour LED d'indication d'état
- Avec porte et bac pour la prise en charge des accessoires</mouseover>

Numéro EAN: 4002516854609 / Numéro de matériel: 12650230 /

Ancien Numéro de matériel: 69390400D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Installation sous plan fermée	•
Base/socle	•

UG 70-60/80/1

Socle avec porte

pour un (dé)chargement ergonomique du lave-vaisselle : hauteur 70 cm.



Numéro EAN: 4002516854609 / Numéro de matériel: 12650230 /

Ancien Numéro de matériel: 69390400D

Caractéristiques du produit

Matériau	Inox
----------	------

Couleur	Inox
---------	------

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	700
---	-----

Dimension extérieure, largeur nette en mm	505
---	-----

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	597
--	-----

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	630
---	-----

Dimension extérieure, largeur brute en mm	550
---	-----

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	730
--	-----

Poids net en kg	25,39
-----------------	-------

Poids brut en kg	27,36
------------------	-------