

PUR 68 W
Hotte murale
disponible en coloris RAL en fabrication spéciale



- Design intemporel en largeur 598 mm avec éclairage LED et touches
- Performant – 650 m³/h au niveau Booster
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Couleur RAL – Uniquement disponible chez un revendeur

Numéro EAN: 4002516844976 / Numéro de matériel: 12657250 /
Ancien Numéro de matériel: 28416881D

Construction et design	
Couleur	Ral
Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUW 20
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 12-P
Design	
Disponible en couleur RAL (indiquer le code couleur lors de la commande)	•
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Commande	Touches sensibles avec LED
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Niveaux booster	1
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	47,0
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Classe de degré de séparation des graisses	A
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses en inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
Nombre x watt	2 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	330 lx
Température de couleur en K	3000 Kelvin
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	395
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h)	650
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	67,0

PUR 68 W

Hotte murale

disponible en coloris RAL en fabrication spéciale



Numéro EAN: 4002516844976 / Numéro de matériel: 12657250 /

Ancien Numéro de matériel: 28416881D

Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 32,0

Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 37,0

Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 41,0

Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 52,0

Recyclage d'air

Puissance de ventilation au niveau 1 (m³/h) selon norme EN 61591 190

Puissance de ventilation au niveau 2 (m³/h) selon norme EN 61591 270

Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591 330

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591 460

Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 54,0

Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 60,0

Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 64,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 71,0

Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 39,0

Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 45,0

Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 48,0

Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 56,0

Sécurité

Arrêt de sécurité

•

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm 685–1005

Hauteur totale des hottes aspirantes à mode recyclage en mm 815–1135

Largeur du corps de hotte en mm 598

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm 685

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm 1005

Hauteur du corps de hotte en mm 62

Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm 815

Profondeur du corps de hotte en mm 500

Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm 1135

Poids net en kg 21,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,5

Prise de terre

•

PUR 68 W

Hotte murale

disponible en coloris RAL en fabrication spéciale



Numéro EAN: 4002516844976 / Numéro de matériel: 12657250 /

Ancien Numéro de matériel: 28416881D

Hauteur minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm 450

Distance de sécurité minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur $\leq 4,5$ kW) en mm 650

Nombre de phases 1

Puissance de raccordement totale en kW 0,22

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Cheminée télescopique •

Accessoires fournis

Clapet anti-retour •


Accessoires disponibles en option

Filtre à charbon actif régénérable DKF 12-R

PUR 68 W

Hotte murale

disponible en coloris RAL en fabrication spéciale



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)