

PUR 98 W
Hotte murale
disponible en coloris RAL en fabrication spéciale



- Design intemporel en largeur 898 mm avec éclairage LED et touches
- Performant – 650 m³/h au niveau Booster
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Couleur RAL – Uniquement disponible chez un revendeur

Numéro EAN: 4002516844983 / Numéro de matériel: 12657260 /
Ancien Numéro de matériel: 28419881D

Construction et design	
Couleur	Ral
Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUW 20
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 12-P
Design	
Disponible en couleur RAL (indiquer le code couleur lors de la commande)	•
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Commande	Touches sensibles avec LED
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Niveaux booster	1
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	49,7
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Classe de degré de séparation des graisses	A
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses en inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	3
Éclairage	
Nombre x watt	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	450 lx
Température de couleur en K	3000 Kelvin
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	395
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h)	650
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	67,0

PUR 98 W
Hotte murale
disponible en coloris RAL en fabrication spéciale



Numéro EAN: 4002516844983 / Numéro de matériel: 12657260 /
Ancien Numéro de matériel: 28419881D

Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	32,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	37,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	41,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	52,0
Recyclage d'air	
Puissance de ventilation au niveau 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	190
Puissance de ventilation au niveau 2 (m ³ /h) selon norme EN 61591	270
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	330
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	460
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	54,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	71,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	39,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	45,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	48,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	56,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	685–1005
Hauteur totale des hottes aspirantes à mode recyclage en mm	815–1135
Largeur du corps de hotte en mm	898
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	685
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	1005
Hauteur du corps de hotte en mm	62
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	815
Profondeur du corps de hotte en mm	500
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	1135
Poids net en kg	25,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•

PUR 98 W

Hotte murale

disponible en coloris RAL en fabrication spéciale



Numéro EAN: 4002516844983 / Numéro de matériel: 12657260 /

Ancien Numéro de matériel: 28419881D

Hauteur minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
---	-----

Distance de sécurité minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur $\leq 4,5$ kW) en mm	650
--	-----

Nombre de phases	1
------------------	---

Puissance de raccordement totale en kW	0,22
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
--------------------------------------	---

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
--	---

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
--	-----

Cheminée télescopique	•
-----------------------	---


Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---

Accessoires disponibles en option

Filtre à charbon actif régénérable	DKF 12-R
------------------------------------	----------

PUR 98 W
Hotte murale
disponible en coloris RAL en fabrication spéciale



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)