

DU 1150

Dispositif de séchage, électrique

Pour appareils de largeur 1'150 mm, séchage optimal int./ext. de la vaisselle.



- Avec habillage, alimentation en air par l'installation au plafond
- Avec 2 filtres HEPA H14
- Sécurité optimale – filtre HEPA devant la cuve de rinçage
- Débit d'air 250 m³/heure
- Durée de vie du filtre HEPA : 1'000 heures

Numéro EAN: 4002516854555 / Numéro de matériel: 12678650 /

Ancien Numéro de matériel: 69250008D

Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

•

Composants

PLW 8617

•

Caractéristiques du produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

855

Dimension extérieure, largeur nette en mm

850

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

1190

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

1010

Dimension extérieure, largeur brute en mm

850

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

1200

Poids net en kg

120,00

Poids brut en kg

137,00