

## DU 900

Dispositif de séchage, électrique

Pour appareils de largeur 900 mm, séchage optimal int./ext. de la vaisselle.



- Avec habillage, alimentation en air par l'installation au plafond
- Avec 2 filtres HEPA H14
- Sécurité optimale – filtre HEPA devant la cuve de rinçage
- Débit d'air 250 m<sup>3</sup>/heure
- Durée de vie du filtre HEPA : 1'000 heures

Numéro EAN: 4002516854722 / Numéro de matériel: 12678660 /  
Ancien Numéro de matériel: 69250009D

### Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

•

### Composants

PLW 8615

•

PLW 8616

•

### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

845

Dimension extérieure, largeur nette en mm

845

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

1045

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

1000

Dimension extérieure, largeur brute en mm

845

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

1200

Poids net en kg

115,00

Poids brut en kg

132,00