


RP 1150

Socle, roulant

pour app. de larg. 1'150 mm, incl. tôle de fond sans perf. pour vidange au sol.



- Convient pour appareils à 1 porte de largeur 1'150 mm
- Roulettes pour tirer la machine en cas de maintenance
- Uniquement pour appareils avec pompe de vidange
- Accès aisé pour l'entretien

Numéro EAN: 4002516854890 / Numéro de matériel: 12680180 /

Ancien Numéro de matériel: 69253011D

#### Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

#### Composants

PLW 8617

#### Catégorie de produit

Base/socle

#### Caractéristiques du produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

#### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

100

Dimension extérieure, largeur nette en mm

990

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

1150

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

160

Dimension extérieure, largeur brute en mm

1035

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

1185

Poids net en kg

33,70

Poids brut en kg

36,00