

SK/1

Raccord rapide

pour un changement simple et confortable des cartouches de déminéralisation.



- 2 x raccords VA 3/4", 2 x raccords rapides 3/4"

Numéro EAN: 4002516881131 / Numéro de matériel: 12684790 /  
Ancien Numéro de matériel: 69431902D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•

SK/1

Raccord rapide

pour un changement simple et confortable des cartouches de déminéralisation.



Numéro EAN: 4002516881131 / Numéro de matériel: 12684790 /  
Ancien Numéro de matériel: 69431902D

PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Traitement de l'eau	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,27
Poids brut en kg	0,27