

## KU 7015 D

Réfrigérateur sous-encastable

avec éclairage LED et balconnets de porte divisés dans un design compact.



- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Contreporte flexible – balconnets de contreporte divisés
- Nett. balconnets de contreporte au lave-vaisselle – ComfortClean
- Refroidir rapidement les aliments grâce à SuperCool

Numéro EAN: 4002516848721 / Numéro de matériel: 12690470 /

Ancien Numéro de matériel: 36701510CH

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Catégorie d'appareil</b>                                                           |             |
| Réfrigérateur                                                                         | •           |
| <b>Modèle</b>                                                                         |             |
| Appareil encastrable                                                                  | •           |
| Appareil encastrable intégré                                                          | •           |
| Appareil encastrable sous-encasté                                                     | •           |
| Butée de porte                                                                        | droite      |
| Charnière de porte interchangeable                                                    | •           |
| <b>Design</b>                                                                         |             |
| Éclairage zone de réfrigération                                                       | LED         |
| <b>Confort d'utilisation</b>                                                          |             |
| Mise en réseau avec Miele@home                                                        | •           |
| ComfortClean                                                                          | •           |
| <b>Commande</b>                                                                       |             |
| Concept de commande                                                                   | EasyControl |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non         |
| SuperCool                                                                             | •           |
| Nombre de zones de température                                                        | 1           |
| Mode Shabbat                                                                          | •           |
| <b>Appareil/zone de froid</b>                                                         |             |
| Nombre de clayettes                                                                   | 3           |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves                                    | 2           |
| Balconnet de contreporte pour bouteilles                                              | 1           |
| Balconnets de contreporte                                                             | 3           |
| <b>Efficacité et durabilité</b>                                                       |             |
| Classe d'efficacité énergétique (A – G)                                               | D           |
| Consommation d'énergie par an en kWh                                                  | 74,10       |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh                                                 | 0,20        |
| <b>Sécurité</b>                                                                       |             |
| Alarme de porte sonore                                                                | •           |
| Alarme de porte visuelle                                                              | •           |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                                                    |             |
| Largeur de la niche min. en mm                                                        | 600         |
| Largeur de la niche max. en mm                                                        | 600         |
| Hauteur de la niche min. en mm                                                        | 820         |
| Hauteur de la niche max. en mm                                                        | 880         |
| Profondeur de la niche en mm                                                          | 560         |
| Largeur de l'appareil en mm                                                           | 597         |
| Hauteur de l'appareil en mm                                                           | 818         |
| Profondeur de l'appareil en mm                                                        | 550         |
| Poids en kg                                                                           | 33,0        |
| Technique de fixation                                                                 | Porte fixe  |
| Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg                              | 10          |
| Classe climatique                                                                     | SN-T        |
| Zone de réfrigération en l                                                            | 127         |
| Volume total utile en l                                                               | 127         |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)                               | B           |

KU 7015 D

Réfrigérateur sous-encastable

avec éclairage LED et balconnets de porte divisés dans un design compact.



Numéro EAN: 4002516848721 / Numéro de matériel: 12690470 /

Ancien Numéro de matériel: 36701510CH

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW     | 34                  |
| Consommation électrique en milliampères (mA)     | 2000                |
| Tension en V                                     | 220-240             |
| Protection par fusible en A                      | 10                  |
| Nombre de phases                                 | 1                   |
| Fréquence en Hz                                  | 50-60               |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2,2                 |
| Remplacer l'ampoule                              | Service après-vente |

#### Accessoires fournis


Balconnet à œufs

•


## KU 7015 D

Réfrigérateur sous-encastable


avec éclairage LED et balconnets de porte divisés dans un design compact.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (\*footnote) (installation drawings)