

## Guard L1 Parquet XL Aspirateurs traîneaux puissant | DynamicDrive | idéal pour les sols durs de grande surface



- La puissance optimale pour chaque tâche de nettoyage : quatre modes au choix
- Silencieuses et douces : roulettes Dynamic Drive
- Design haut de gamme avec des applications élégantes
- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Filtre AirClean Plus : rétention des poussières de plus de 99,99 %\*
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans\*\*
- Parquet Twister XL (41 cm) : idéale pour les sols durs de grande surface
- Pour un nettoyage sans effort : 2 en 1 suceur pour coussins et suceur plat
- Hauteur personnalisable et poignée ergonomique confort

\* Selon CEI 62885-2:2021

\*\* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus :

[miele.com/20years](http://miele.com/20years)

Numéro EAN: 4002516849308 / Numéro de matériel: 12692120 /

Ancien Numéro de matériel: 41USF041CH

| Construction et design                                     |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Couleur                                                    | Blanc brillant               |
| Modèle                                                     |                              |
| Aspirateur traîneau avec sac à poussière                   | •                            |
| Marque de produit                                          | Guard L1                     |
| Variante moteur                                            | PowerLine                    |
| Type de produit                                            | SUSFO                        |
| Confort d'utilisation                                      |                              |
| Réglage électronique de la puissance d'aspiration          | Pédales +/-                  |
| Écran d'affichage de la puissance                          | •                            |
| Poignée de transport ergonomique                           | •                            |
| Poignée ergonomique                                        | •                            |
| Tube d'aspiration                                          | Tube d'aspiration X(HES)     |
| Système Parking pour une pause                             | •                            |
| Enrouleur de câble Comfort                                 | •                            |
| Mobilité                                                   |                              |
| Roulettes pivotantes sur axe en acier qui protègent le sol | •                            |
| Dynamic Drive                                              | •                            |
| Rayon d'action en m                                        | 12                           |
| Longueur du câble en m                                     | 8,5                          |
| Système de filtration                                      |                              |
| Type de sac d'aspirateur                                   | HyClean Pure TU              |
| Volume du sac à poussière en l                             | 3,5                          |
| Indicateur de remplissage du sac à poussière               | •                            |
| Filtre d'évacuation d'air                                  | Filtre AirClean Plus         |
| Filtre de protection moteur                                | •                            |
| Sécurité                                                   |                              |
| Système de verrouillage pour brosse et poignée             | •                            |
| Positionnement automatique du sac à poussière              | •                            |
| Bande de protection des meubles                            | •                            |
| Caractéristiques techniques                                |                              |
| Puissance en W                                             | 890                          |
| Volume en dB                                               | 74,0                         |
| Largeur en mm                                              | 506                          |
| Hauteur en mm                                              | 239                          |
| Poids en kg                                                | 6,6                          |
| Accessoires fournis                                        |                              |
| Trois accessoires                                          | Intégré                      |
| Suceur à coussins                                          | •                            |
| Suceur plat                                                | •                            |
| Brosse à meuble avec poils synthétiques                    | •                            |
| Brosse                                                     | SBB 400-3 Parquet Twister XL |
| Brosse                                                     | •                            |
| Bon sac à poussière                                        | •                            |