

PDR 508 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, ProfiLine, chauffage électrique avec des durées de programmes particulièrement courtes. Performance 8.0 kg en 54 min.



- Volume du tambour 130.00 l, charge 8.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Bandeau linguistiquement neutre avec sélecteur rotatif – M Select
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

Numéro EAN: 4002516870418 / Numéro de matériel: 12749260 /
Ancien Numéro de matériel: 52508362D

Concept modulaire et version

Modèle	Chargement frontal, colonne possible
Ligne	Performance
Façade	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Inox
Charge en kg	8,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogloss en inox	Oui

Application

Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux foyers et logements individuels	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•

Données de puissance

Puissance d'évaporation maximale en l/h	6 l
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,50
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,50
Consommation d'énergie spécifique Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,42
Durée de programme en min.	42
Durée de programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	42
Durée de programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	37

Commande

Type de commande	M Select
Possibilité de programmation	Programmable

PDR 508 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, ProfiLine, chauffage électrique avec des durées de programmes particulièrement courtes. Performance 8.0 kg en 54 min.



Numéro EAN: 4002516870418 / Numéro de matériel: 12749260 /

Ancien Numéro de matériel: 52508362D

Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Langue modifiable à tout moment	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N~ 400V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	6,14
Puissance totale de raccordement en kW	6,40
Protection par fusible en A	10
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	230V~ 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	2,99
Puissance totale de raccordement en kW	3,24
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 2	
Raccordement électrique	3~ 230V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	6,14
Puissance totale de raccordement en kW	6,40
Protection par fusible en A	16
Dimensions et poids du sèche-linge	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	717
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	49,0
Poids brut en kg	54
Charge au sol maximale en N	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	0,76
Équipement	
Inversion du sens de rotation du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

PDR 508 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, ProfiLine, chauffage électrique avec des durées de programmes particulièrement courtes. Performance 8.0 kg en 54 min.



Numéro EAN: 4002516870418 / Numéro de matériel: 12749260 /
Ancien Numéro de matériel: 52508362D

Efficacité et durabilité

Principe de fonctionnement	Évacuation
Taux de recyclage en %	95

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Wi-Fi	•
Module LAN (option)	•
WiFiConn@ct	•

Normes, contrôles, indicateurs

CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•