

PDR 908 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, ProfiLine, chauffage électrique avec des durées de programmes particulièrement courtes. Performance 8.0 kg en 52 min.



- Volume du tambour 130.00 l, charge 8.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Connectivité durable grâce au Wi-Fi

Numéro EAN: 4002516870494 / Numéro de matériel: 12749330 /
Ancien Numéro de matériel: 52908462D

Concept modulaire et version	
Modèle	Chargement frontal, colonne possible
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Charge en kg	8,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient aux foyers et logements individuels	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	6 l
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,50
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,50
Consommation d'énergie spécifique Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,42
Durée de programme en min.	42
Durée de programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	42
Durée de programme Fibres mélangés/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	37
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24

PDR 908 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, ProfiLine, chauffage électrique avec des durées de programmes particulièrement courtes. Performance 8.0 kg en 52 min.



Numéro EAN: 4002516870494 / Numéro de matériel: 12749330 /
Ancien Numéro de matériel: 52908462D

Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langue modifiable à tout moment	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N~ 400V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	6,14
Puissance totale de raccordement en kW	6,40
Protection par fusible en A	10
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	230V~ 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	2,99
Puissance totale de raccordement en kW	3,24
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 2	
Raccordement électrique	3~ 230V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	6,14
Puissance totale de raccordement en kW	6,40
Protection par fusible en A	16
Dimensions et poids du sèche-linge	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	605
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	717
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	51,5
Poids brut en kg	57
Charge au sol maximale en N	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	0,76
Équipement	
Inversion du sens de rotation du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Principe de fonctionnement	Évacuation
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•

PDR 908 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, ProfiLine, chauffage électrique avec des durées de programmes particulièrement courtes. Performance 8.0 kg en 52 min.



Numéro EAN: 4002516870494 / Numéro de matériel: 12749330 /

Ancien Numéro de matériel: 52908462D

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) •

Wi-Fi •

Module LAN (option) •

WiFiConn@ct •

Normes, contrôles, indicateurs

CE •

VDE •

VDE-CEM •

Protection contre les projections d'eau IP X4 •

DEEE •

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE •