

PDR 508 HP P [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, ProfiLine

à consommation d'énergie très réduite et durées de programme courts. Charge 8.0 kg.



- Volume du tambour 130.00 l, charge 8.0 kg
- 50 % de consommation d'énergie en moins que le sèche-linge à évacuation d'air*
- Une pompe à chaleur encore plus durable avec du propane comme fluide frigorigène
- Unité de commande M Select avec de nombreux programmes standard et spéciaux
- Connectivité durable grâce au Wi-Fi

* Les sèche-linge à pompe à chaleur ont une consommation d'énergie 50 % inférieure aux sèche-linge à évacuation à chauffage électrique.

Numéro EAN: 4002516870357 / Numéro de matériel: 12750050 /

Ancien Numéro de matériel: 52508261CH

Concept modulaire et version	
Modèle	Chargement frontal, colonne possible
Ligne	Performance
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Charge en kg	8,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogloss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux foyers et logements individuels	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	3 l
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,20
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,20
Consommation d'énergie spécifique Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,17
Durée de programme en min.	77
Durée de programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	77
Durée de programme Fibres mélangés/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	67
Commande	
Type de commande	M Select
Possibilité de programmation	Programmable

PDR 508 HP P [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, ProfiLine

à consommation d'énergie très réduite et durées de programme courts. Charge 8.0 kg.



Numéro EAN: 4002516870357 / Numéro de matériel: 12750050 /

Ancien Numéro de matériel: 52508261CH

Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Langue modifiable à tout moment	•
Raccordement élect. standard	
Type de chauffage	Pompe à chaleur
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Puissance totale de raccordement en kW	1,44
Protection par fusible en A	10
Dimensions et poids du sèche-linge	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	605
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	777
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	72,0
Poids brut en kg	78
Charge au sol maximale en N	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	3,60
Équipement	
Inversion du sens de rotation du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches dans la porte	•
Système de filtre d'échangeur thermique sans entretien	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat Plus	•
Évacuation de l'eau de condensation	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A++
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Classe d'efficacité de condensation	A
Classe d'efficacité de condensation (A-D)	B
Efficacité de condensation en %	92
Consommation annuelle d'énergie en kWh	236
Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages du programme "ECO Normal" en kWh	130

PDR 508 HP P [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, ProfiLine

à consommation d'énergie très réduite et durées de programme courts. Charge 8.0 kg.



Numéro EAN: 4002516870357 / Numéro de matériel: 12750050 /

Ancien Numéro de matériel: 52508261CH

Émission de bruit en dB(a) à pleine charge, programme standard Coton séchage normal	67
Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard "ECO Normal"	64
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Durée du programme standard en min.	98
Durée de fonctionnement du programme "ECO Normal [?]" en min	98
Principe de fonctionnement	Condensation
Charge en kg	8,0
Système à fermeture hermétique	•
Fluide frigorigène	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO2 e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO2 e	0,45
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Wi-Fi	•
Module LAN (option)	•
WiFiConn@ct	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•