

PDR 300-08 HP P CH [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, ProfiLine
pour une installation facile et flexible, sans conduite d'évacuation d'air.



- Volume du tambour 130.00 l, charge 8.0 kg
- 50 % de consommation d'énergie en moins que le sèche-linge à évacuation d'air*
- Une pompe à chaleur encore plus durable avec du propane comme fluide frigorigène
- Unité de commande M Select avec une large gamme de programmes standard
- Connectivité durable grâce au Wi-Fi

* Les sèche-linge à pompe à chaleur ont une consommation d'énergie 50 % inférieure aux sèche-linge à évacuation à chauffage électrique.

Numéro EAN: 4002516870142 / Numéro de matériel: 12750100 /
Ancien Numéro de matériel: 52307121CH

| Concept modulaire et version | |
|--|--------------------------------------|
| Modèle | Chargement frontal, colonne possible |
| Ligne | Evolution |
| Façade | Blanc lotus |
| Couleur du bandeau | Inox |
| Charge en kg | 8,0 |
| Volume du tambour en l | 130,00 |
| Système de séchage | Pompe à chaleur |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 370 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 167 |
| Charnière de porte | Gauche |
| Tambour Aérogliss en inox | Oui |
| Application | |
| Convient aux foyers et logements individuels | • |
| Données de puissance | |
| Puissance d'évaporation maximale en l/h | 3 l |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg | 0,20 |
| Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg | 0,20 |
| Consommation d'énergie spécifique Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg | 0,17 |
| Durée de programme en min. | 77 |
| Durée de programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min. | 77 |
| Durée de programme Fibres mélangés/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min. | 67 |
| Commande | |
| Type de commande | M Select |
| Possibilité de programmation | Programmable |
| Commande de programme | Commande d'humidité résiduelle |
| Départ différé max. en h | 24 |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Bandeau de commande avec inscription en texte clair | • |
| Langue modifiable à tout moment | • |
| Programmes base/groupes cibles | |
| Programmes de base | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Type de chauffage | Pompe à chaleur |
| Raccordement électrique | 220-240V~ 50HZ |
| Puissance totale de raccordement en kW | 1,44 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Dimensions et poids du sèche-linge | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 850 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 596 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 777 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 940 |

PDR 300-08 HP P CH [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, ProfiLine
pour une installation facile et flexible, sans conduite d'évacuation d'air.



Numéro EAN: 4002516870142 / Numéro de matériel: 12750100 /
Ancien Numéro de matériel: 52307121CH

| | |
|---|---------------------|
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 660 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 820 |
| Poids net en kg | 65,5 |
| Poids brut en kg | 70 |
| Charge au sol maximale en N | 920 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h | 3,60 |
| Équipement | |
| Inversion du sens de rotation du tambour | • |
| Conduit d'air axial | • |
| Filtre à peluches dans la porte | • |
| Système de filtre d'échangeur thermique sans entretien | • |
| PerfectDry | • |
| Nervures Softlift | • |
| Fonction Délicat Plus | • |
| Évacuation de l'eau de condensation | • |
| Panier de séchage (option) | • |
| Éclairage du tambour | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G) | E |
| Classe d'efficacité de condensation | A |
| Classe d'efficacité de condensation (A-D) | B |
| Efficacité de condensation en % | 92 |
| Consommation annuelle d'énergie en kWh | 236 |
| Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages du programme "ECO Normal" en kWh | 130 |
| Émission de bruit en dB(a) à pleine charge, programme standard Coton séchage normal | 67 |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard "ECO Normal" | 64 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) | B |
| Durée du programme standard en min. | 98 |
| Durée de fonctionnement du programme "ECO Normal" en min | 98 |
| Principe de fonctionnement | Condensation |
| Charge en kg | 8,0 |
| Système à fermeture hermétique | • |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Quantité de fluide frigorigène en kg | 0,14 |
| Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO2 e | 3 |
| Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO2 e | 0,45 |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur (option) | • |
| Interface optique pour l'accès SAV | • |
| Wi-Fi | • |

PDR 300-08 HP P CH [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, ProfiLine
pour une installation facile et flexible, sans conduite d'évacuation d'air.



Numéro EAN: 4002516870142 / Numéro de matériel: 12750100 /
Ancien Numéro de matériel: 52307121CH

Module LAN (option)

•

WiFiConn@ct

•

Normes, contrôles, indicateurs

CE

•

Protection contre les projections d'eau IP X4

•

DEEE

•