

DAE 1530

Aérateurs

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 532 mm de largeur
- Performant – 415 m<sup>3</sup>/h au niveau le plus élevé
- Éclairage uniforme grâce à la baguette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover

Numéro EAN: 4002516879947 / Numéro de matériel: 12760950 /

Ancien Numéro de matériel: 28E1530SCH

<b>Construction et design</b>	
Couleur	Inox
<b>Modèle</b>	
Aérateur	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUU 150,DUU 151
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 32-P
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Commande	EasySwitch
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Niveaux booster	1
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	72,2
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	B
Classe de degré de séparation des graisses	B
Classe d'efficacité dynamique des fluides	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
<b>Confort d'entretien</b>	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses en inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
<b>Éclairage</b>	
Nombre x watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	360 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
<b>Ventilateur</b>	
Nombre de ventilateurs	1
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	48,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	65,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	30,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	34,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	39,0

DAE 1530

Aérateurs

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Numéro EAN: 4002516879947 / Numéro de matériel: 12760950 /

Ancien Numéro de matériel: 28E1530SCH

Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 51,0

#### Recyclage d'air

Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 46,0

Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 53,0

Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 59,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 71,0

Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 32,0

Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 39,0

Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 45,0

Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 57,0

#### Sécurité

Arrêt de sécurité •

#### Caractéristiques techniques

Largeur du corps de hotte en mm 532

Hauteur du corps de hotte en mm 50

Profondeur du corps de hotte en mm 372

Poids net en kg 9,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,5

Prise de terre •

Hauteur minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm 450

Distance de sécurité minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Nombre de phases 1

Puissance de raccordement totale en kW 0,20

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Fréquence en Hz 50

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150


#### Accessoires fournis

Clapet anti-retour •

DAE 1530

Aérateurs

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



DAE1530, DAE1535 Installation drawing