

PLW 8693 [Safety FAD DC5 MON]

Laveur-désinfecteur de traitement d'équipements de protection respiratoire avec dosage liquide, DryPlus et pack de surveillance.



- Rendement/charge 6 masques protection respiratoire et 6 appareils respiratoires.
- Utilisation des ressources – Pompe à chaleur à vitesse variable
- Sécurité – Contrôle bras de lavage et pression de rinçage
- Séchage à l'air chaud efficace – DryPlus
- Possibilité de mise en réseau en usine par Wi-Fi ou Ethernet
- Système de lavage performant et programmes spécifiques

Numéro EAN: 4002516884989 / Numéro de matériel: 12800310 /

Ancien Numéro de matériel: 62869382DAC

Concept modulaire et version

Modèle	Appareil à pose libre, encastrable, étroit
Gamme	ExpertLine
Couleur du bandeau	Noir
Habillage extérieur	Inox
Couvercle	Inox
Encastrable	•
Nombre de niveaux de lavage	2
AutoClose – Verrouillage automatique de la porte	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Accès SAV facilité	•

Application

Convient aux pompiers et aux services de secours	•
--	---

Capacité

Masques respiratoires et appareils respiratoires [nombre]	6
Masques respiratoires [nombre]	6
Appareils respiratoires [nombre]	12
Supports de respirateur à air comprimé [nombre]	1

Données de puissance

Pompe de circulation, Qmax en l/min.	500
Volume utile de la cuve en l	145,00
Durée minimale de programme en min.	28
Heures de fonctionnement testées	15000
Température de rinçage maximale en °C	93

Miele MOVE

Miele MOVE Connect (en option)	•
--------------------------------	---

Commande

Type de commande	M Touch Flex
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	Programmable
Programmes [nombre]	9
Emplacements libres de programme [nombre]	5
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

Raccordement électr. standard

Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	9,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90

Variante de tension possible 1

Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	2,50
Puissance totale de raccordement en kW	3,30
Protection par fusible en A	16

PLW 8693 [Safety FAD DC5 MON]

Laveur-désinfecteur de traitement d'équipements de protection respiratoire avec dosage liquide, DryPlus et pack de surveillance.



Numéro EAN: 4002516884989 / Numéro de matériel: 12800310 /

Ancien Numéro de matériel: 62869382DAC

Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-1000
Eau déminéralisée [nombre]	1
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	10,70
Pompe de refoulement VEP pour eau déminéralisée (en option)	•
Pompe de vidange [DN]	22
Adoucisseur d'eau intégré	•
Système anti-fuites	Système Waterproof
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	835
Dimension extérieure, largeur nette en mm	598
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	598
Cuve, hauteur utile en mm	520
Cuve, largeur utile en mm	530
Poids net en kg	81
Dispositif de séchage	
Dispositif de séchage intégré	•
Ventilateur en kW	0,30
Batterie de chauffe en kW	2,20
Puissance de ventilation en m³/h	60
Réglage de la durée par palier de 1 minute	0-120
Classe de filtre Hepa	H13
Classe de filtration du filtre Hepa (selon la norme DIN EN 1822) en %	99,95
Durée de vie du filtre HEPA en h	200
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Cuve, profondeur du panier supérieur en mm	523
Cuve, profondeur du panier inférieur en mm	520
Poids brut en kg	91
Charge au sol maximale en N/m²	1220
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	4,32
Programmes	
Rinçage eau froide	•
Régénération	•
Vario FB Spezial	•
Vario FB Spezial Plus	•
Vario FB Chem	•

PLW 8693 [Safety FAD DC5 MON]

Laveur-désinfecteur de traitement d'équipements de protection respiratoire avec dosage liquide, DryPlus et pack de surveillance.



Numéro EAN: 4002516884989 / Numéro de matériel: 12800310 /

Ancien Numéro de matériel: 62869382DAC

Vario FB Chem Plus

Équipement

Doseur de produit de rinçage à une porte	•
1 pompe de dosage pour détergents liquides	•
Pompe de dosage intégrée supplémentaire 5–10 l (option)	•
Canne d'aspiration pour bidon de produit 10–20 l (option)	•
Canne d'aspiration confort DC5	•
Contrôle du volume de dosage	•
Condenseur de vapeur	•
Contrôle de la pression de lavage	•
Contrôle du bras de lavage	•
Séquences tutorielles	•
Éclairage de la cuve	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Pompe à chaleur à vitesse variable	•
Support de charge – couplage direct	•
DryPlus	•
Réservoir de sel dans la porte	•
Interface optique SAV	•
Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice	•
Résistance située à l'extérieur de la cuve	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304)	•
Composants complets (option)	•
Possibilités de raccordement	
Interface Wi-Fi/Ethernet	•
Modules de dosage externes	•
Normes, contrôles, indicateurs	
Sigle VDE (sécurité électrique)	•
Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Directive RoHS 2011/65/UE	•