

DAS 2620

Hottes à écran plat

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



- Design élégant : bandeau de commande noir mat de 60 cm de large
- Éclairage uniforme grâce à la baguette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean

Numéro EAN: 4002516900139 / Numéro de matériel: 12814480 /

Ancien Numéro de matériel: 28S2620MCH

<b>Modèle</b>	
Hotte à écran plat	•
<b>Construction et design</b>	
Couleur	Noir mat
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUU 151,DUU 150
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande électronique	•
Niveaux booster	1
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	41,7
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
<b>Confort d'entretien</b>	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	1
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	310 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	195
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	295
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	410
Puissance de ventilation niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	555
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	61,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	68,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	34,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	41,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	47,0

DAS 2620

Hottes à écran plat

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Numéro EAN: 4002516900139 / Numéro de matériel: 12814480 /

Ancien Numéro de matériel: 28S2620MCH

Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 54,0

#### Recyclage d'air

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 190

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 290

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 415

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591 550

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 53,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 60,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 68,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 74,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 39,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 46,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 54,0

Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 61,0

#### Sécurité

Arrêt de sécurité

•

#### Caractéristiques techniques

Largeur du corps de hotte en mm 596

Hauteur du corps de hotte en mm 36

Profondeur du corps de hotte en mm 273

Poids net en kg 12,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,7

Prise de terre

•

Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm 450

Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Nombre de phases 1

Puissance de raccordement totale en kW 0,20

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Fréquence en Hz 50

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur

•

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

#### Accessoires fournis


Clapet anti-retour

•

## DAS 2620

Hottes à écran plat

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,  
Installation drawings