

H 7460-60 BP

Four

Design très harmonieux avec éclairage à LED et pyrolyse.



- Grand écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor
- Nettoyage facilité – équipement pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Aucune surcuisson des aliments – TasteControl
- Appareil compatible Wi-Fi – Miele@home

Numéro EAN: 4002516931881 / Numéro de matériel: 12821470 /
Ancien Numéro de matériel: 22746005CH

Construction et design	
Couleur	Pearlbeige
Construction et design	
Four encastrable	•
VitroLine	•
Avantages	
TasteControl	•
Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Cuisson intensive	•
Rôtissage automatique	•
Turbogrill	•
Gril	•
Chaleur sole	•
Chaleur tournante Eco	•
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon le pays	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Diffusion de vapeur programmable	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•

H 7460-60 BP

Four

Design très harmonieux avec éclairage à LED et pyrolyse.



Numéro EAN: 4002516931881 / Numéro de matériel: 12821470 /

Ancien Numéro de matériel: 22746005CH

Réglages individuels

•

Efficacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) A+

Utilisation automatique de la chaleur résiduelle

•

Consommation en mode arrêt en W

0,5

Consommation en mode veille en W

1,0

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W

2,0

Durée avant passage automatique en mode veille en min

20

Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min

20

Durée avant passage automatique en mode arrêt en min

20

Confort d'entretien

Pyrolyse

•

Résistance de gril rabattable

•

Porte CleanGlass

•

Alimentation eau/diffu. vapeur

Puissance du générateur de vapeur en kW

1,10

Volume du réservoir d'eau fraîche en l

0,3

Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau

•

Sécurité

Système de refroidissement avec façade froide

•

Arrêt de sécurité

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Verrouillage de porte en mode Pyrolyse

•

Verrouillage des touches

•

Caractéristiques techniques

Volume de l'enceinte de cuisson en l

76

Nombre de niveaux d'introduction

5

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1

5

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2

5

Marquage des niveaux d'introduction

•

Éclairage de l'enceinte de cuisson

1 spot LED

Températures en °C

30–300

Températures min. en °C

30

Températures max. en °C

300

Largeur de niche min. en mm

560

Largeur de la niche max. en mm

568

Hauteur de la niche min. en mm

590

Hauteur de la niche max. en mm

595

Profondeur de la niche en mm

550

Largeur de l'appareil en mm

595

Hauteur de l'appareil en mm

596

Profondeur de l'appareil en mm

568

Poids en kg

47,0

Puissance de raccordement totale en kW

3,60

Tension en V

400

Fréquence en Hz

50

Protection par fusible en A

10

H 7460-60 BP

Four

Design très harmonieux avec éclairage à LED et pyrolyse.



Numéro EAN: 4002516931881 / Numéro de matériel: 12821470 /
Ancien Numéro de matériel: 22746005CH

Nombre de phases	2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

Accessoires fournis

Tôle pâtisserie avec PerfectClean HBB 71	1
Tôle universelle avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson PyroFit	1
Grilles de support amovibles avec PyroFit (paire)	1
Pastilles de détartrage	2

Langues d'affichage

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, portuguais, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


H 7460-60 BP

Four


Design très harmonieux avec éclairage à LED et pyrolyse.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings